

A 100

Πάνω κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση μονάδων έγχυσης ή ενθέτων.



- Πάνω κάνιστρο με δύο συνδέσεις μονάδων
- για τη στήριξη έως 2 μονάδων έγχυσης ή ενθέτων
- Αυτόματο κλείσιμο των συνδέσεων όταν δεν είναι σε χρήση
- Ύψος φόρτωσης με τη μονάδα με πλαστικά στηρίγματα 190 mm
- Διάκενα: πλάτος 489, μήκος 440 mm

EAN: 4002516841296 / Αριθμός υλικού: 12642640 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69610002D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

Κατηγορία προϊόντων

Κάνιστρο με αρθρωτές συνδέσεις

Πάνω κάνιστρο

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

170

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

555

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

565

Καθαρό βάρος σε kg

2,92

Μικτό βάρος σε kg

3,56