

A 301/4

Μονάδα έγχυσης

για βέλτιστη φόρτωση γυάλ. σκευών εργαστ. – μπορεί να εξοπλιστεί με 18 ακροφ.



- Κατάλλ. για γυάλ. σκεύη εργ. όπως φιάλ. Erlenmeyer και στρ. φιάλ.
- Μονάδα χωρίς ακροφύσια εγχυτήρων – εξοπλισμός για εξατομ. ανάγκες
- Για έως 18 ακροφύσια εγχυτήρων
- Μέρος του συστήματος EasyLoad
- Διαστήματα ακροφυσίων 78 mm στο πλάτος, 78 mm στο βάθος
- Κατάλληλο ειδικά για A 842 και A 843 (διάμετρος ακροφυσίου 4 mm)

EAN: 4002516854739 / Αριθμός υλικού: 12668790 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69630106D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	18
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	205
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	487
Καθαρό βάρος σε kg	1,68
Μικτό βάρος σε kg	1,89