

TE P 2800/1

Φύσιγγα για μερικώς απιονισμένο νερό

Για άριστη προετοιμασία νερού.



- Μέγ. παροχή: 800 l/h
- Το FlowMeter FM μετρά την υπολειπόμενη χωρητικότητα
- Μέγ. θερμοκρασία παροχής νερού 40°C – εύρος πίεσης 0,5-10 bar
- Ύψος 56 cm, Ø 24 cm
- #Ικανότητα αποσκλήρυνσης σε ανθρακική σκληρότητα 10°dH: 18 m³

EAN: 4002516873945 / Αριθμός υλικού: 12681030 /

Παλιός αριθμός υλικού: 67809502D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•

Παρόμοια προϊόντα

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

TE P 2800/1

Φύσιγγα για μερικώς απιονισμένο νερό

Για άριστη προετοιμασία νερού.



EAN: 4002516873945 / Αριθμός υλικού: 12681030 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 67809502D

PFD 408 U

•

PTD 701

•

PTD 702

•

PTD 703

•

PTD 704

•

Κατηγορία προϊόντων

Κατεργασία νερού

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

250

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

250

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

620

Καθαρό βάρος σε kg

17,14

Μικό βάρος σε kg

17,79