

TE P 2800/1

Φύσιγγα για μερικώς απιονισμένο νερό

Για άριστη προετοιμασία νερού.



- Μέγ. παροχή: 800 l/h
- Το FlowMeter FM μετρά την υπολειπόμενη χωρητικότητα
- Μέγ. θερμοκρασία παροχής νερού 40°C – εύρος πίεσης 0,5-10 bar
- Ύψος 56 cm, Ø 24 cm
- #Ικανότητα αποσκλήρυνσης σε ανθρακική σκληρότητα 10°dH: 18 m³

EAN: 4002516873945 / Αριθμός υλικού: 12681030 /

Παλιός αριθμός υλικού: 67809502D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•

Παρόμοια προϊόντα

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

TE P 2800/1

Φύσιγγα για μερικώς απιονισμένο νερό

Για άριστη προετοιμασία νερού.



EAN: 4002516873945 / Αριθμός υλικού: 12681030 /

Παλιός αριθμός υλικού: 67809502D

PFD 408 U

•

PTD 701

•

PTD 702

•

PTD 703

•

PTD 704

•

Κατηγορία προϊόντων

Κατεργασία νερού

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο