

VE P 2800/01

Φύσιγγα απιονισμένου νερού
Για άριστη προετοιμασία νερού.



- Μέγ. παροχή: 800 l/h
- Το ConductivityMeter CM/1 μετρά την υπολειπόμενη χωρητικότητα
- Μέγ. θερμοκρασία παροχής νερού 40°C – εύρος πίεσης 0,5-10 bar
- Ύψος 56 cm, Ø 24 cm

EAN: 4002516874027 / Αριθμός υλικού: 12681040 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431006D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•

Παρόμοια προϊόντα

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 SCi XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•

VE P 2800/01

Φύσιγγα απιονισμένου νερού
Για άριστη προετοιμασία νερού.



EAN: 4002516874027 / Αριθμός υλικού: 12681040 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431006D

PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	260
Καθαρό βάρος σε kg	18,01
Μικτό βάρος σε kg	19,05