

LP 2800/1

Φύσιγγα απιονισμένου νερού, κενή

Για χειροκίνητη πλήρωση ρητινών μίας χρήσης.



- Μέγ. παροχή: 800 l/h
- Μέγ. θερμοκρασία παροχής νερού 40°C – εύρος πίεσης 0,5-10 bar
- Ύψος 56 cm, Ø 24 cm

EAN: 4002516881124 / Αριθμός υλικού: 12684720 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69431806D

| <b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>                          |   |
|---|---|
| Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού                 | • |
| Πλυντήρια πιάτων με Tank                                  | • |
| Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου                        | • |
| Θερμικοί απολυμαντές                                      | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη                       | • |
| <b>Παρόμοια προϊόντα</b>                                  |   |
| G 8066  | • |
| PG 8067   | • |
| PG 8041   | • |
| PG 8043   | • |
| PG 8045   | • |
| PG 8055   | • |
| PG 8055 U   | • |
| PG 8056   | • |
| PG 8056 U   | • |
| PG 8057 TD  | • |
| PG 8057 TD U  | • |
| PG 8058   | • |
| PG 8058 U   | • |
| PG 8059   | • |
| PG 8059 U   | • |
| PG 8060   | • |
| PG 8061   | • |
| PG 8061 U   | • |
| PG 8063   | • |
| PG 8164   | • |
| PG 8165   | • |
| PG 8166   | • |
| PG 8169   | • |
| PG 8172   | • |
| PG 8172 Eco   | • |
| PTD 901   | • |
| PG 8096   | • |
| PG 8096 U   | • |
| PG 8099   | • |
| PG 8099 U   | • |
| PFD 400   | • |
| PFD 400 U   | • |
| PFD 401   | • |
| PFD 401 U   | • |
| PFD 402   | • |
| PFD 402 U   | • |
| PFD 404   | • |
| PFD 404 U   | • |
| PFD 405   | • |

LP 2800/1

Φύσιγγα απιονισμένου νερού, κενή

Για χειροκίνητη πλήρωση ρητινών μίας χρήσης.



EAN: 4002516881124 / Αριθμός υλικού: 12684720 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69431806D

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| PFD 405 U                  | •                                |
| PFD 407                    | •                                |
| PFD 407 U                  | •                                |
| PFD 408 U                  | •                                |
| PTD 701                    | •                                |
| PTD 702                    | •                                |
| PTD 703                    | •                                |
| PTD 704                    | •                                |
| PG 8581                    | •                                |
| PG 8582                    | •                                |
| PG 8583                    | •                                |
| PG 8583 CD                 | •                                |
| PG 8591                    | •                                |
| PG 8592                    | •                                |
| PG 8593                    | •                                |
| <b>Κατηγορία προϊόντων</b> |                                  |
| Κατεργασία νερού           | •                                |
| <b>Ιδιότητες προϊόντος</b> |                                  |
| Υλικό                      | Ανοξείδωτος χάλυβας,<br>Πλαστικά |
| Χρώμα                      | Ανοξείδωτος χάλυβας              |