

SK/1

Γρήγορη σύνδεση

Για απλή και εύκολη αλλαγή κάψουλας αφαίρεσης αλάτων.



- 2 συνδέσεις βύσματος VA 3/4", 2 ταχυσύνδεσμοι 3/4"

EAN: 4002516881131 / Αριθμός υλικού: 12684790 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431902D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

•

Πλυντήρια πιάτων με Tank

•

Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

•

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Θερμικοί απολυμαντές

•

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

#### Παρόμοια προϊόντα

G 8066

•

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8164

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

SK/1

Γρήγορη σύνδεση

Για απλή και εύκολη αλλαγή κάψουλας αφαίρεσης αλάτων.



EAN: 4002516881131 / Αριθμός υλικού: 12684790 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431902D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κατεργασία νερού	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	120
Καθαρό βάρος σε kg	0,27
Μικτό βάρος σε kg	0,27