


TQ 1000 WP Nova Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού για 20 χρόνια
- Με το QuickPowerDry μπορείτε να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε μόλις 49 λεπτά*
- Το WoolDry εξασφαλίζει ότι τα μάλλινα υφάσματα στεγνώνουν απαλά στο πλυντήριο.
- Το SteamCare μειώνει τον χρόνο σιδερώματος έως και 50% και φρεσκάρει τα ρούχα
- Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη M Touch Pro καθιστά τον χειρισμό ιδιαίτερα βολικό.

* Ο χρόνος λειτουργίας του προγράμματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φορτίο. Χρόνος που μετρήθηκε για 4 kg ρούχων που απαιτούν ελάχιστο σιδερώμα και με 30% υπολειπόμενη υγρασία.



EAN: 4002516863762 / Αριθμός υλικού: 12708640 /
Παλιός αριθμός υλικού: 12Q10001EU1

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuvu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

Τύπος κατασκευής

Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα

•

Αρθρώσεις πόρτας

αριστερά

Παράπλευρη τοποθέτηση

•

Χωνευτή τοποθέτηση

•

Μοντέλο

Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα

•

Σχεδιασμός

Χρώμα συσκευής

Λευκό λωτού

Σχεδιασμός πόρτας και πάνελ

BlackEffect

Έκδοση πίνακα χειρισμού

Κεκλιμένο

Τύπος χειρισμού

Χειρισμός με την αφή

Οθόνη

M Touch Pro

AmbientLight

•

MotionReact

•

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)

B

Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης (A-D)

A

Αποτελέσματα στεγνώματος

Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry

•

Σύστημα αρώματος FragranceDos²

•

Σύστημα ατμού SteamCare

•

PowerDry

•

Έξυπνη αντιστροφή κάδου

•

HygieneDry

•

Απαλή φροντίδα των ρούχων

SilenceDrum

•

Φορτίο σε kg

9,0

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home

•

Wash2Dry

•

Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες

•

Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου

•


Ένδειξη ώρας

•

TQ 1000 WP Nova Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516863762 / Αριθμός υλικού: 12708640 /


Παλιός αριθμός υλικού: 12Q10001EU1

Ένδειξη προόδου προγράμματος	Nai
Ενημερωτικό κείμενο	•
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Πακέτο ακουστικής για τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές θορύβου	•
Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος	•
Εντοικισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++~D)	A+++
Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (24) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A+++	10%
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	170
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	231
Επίπεδο θορύβου στο πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(A)re1pW	62
Κλάση απόδοσης συμπίκνωσης	A
Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	1,44
EcoFeedback	•
Τεχνολογία EcoDry	•
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση	•
Μοτέρ ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Προγράμματα στεγνώματος	
Αυτόματο	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
ECO	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Ευαίσθητα μεταξωτά	•
Ευαίσθητα μάλλινα	•
Μάλλινα	•
Express	•
Τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Κρύος αέρας	•
Ζεστός αέρας	•
Πρόγραμμα για καλάθι	•
Αφράτεμα	•
Σεντόνια	•
Πουκάμισα/Μπλούζες	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Είδη με πουπουλένια γέμιση/πουπουλένια παπλώματα	•

TQ 1000 WP Nova Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516863762 / Αριθμός υλικού: 12708640 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 12Q10001EU1

Πρόσθετα στεγνώματος

Προστασία από το τσαλάκωμα	•
Απαλό στύψιμο	•
Βομβητής	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Αγαπημένα	•
AddProgrammes	•
Εξοικονόμηση ενέργειας	•
Προ-σιδέρωμα	•

Ποιότητα

Απαλές ραβδώσεις	•
------------------	---

Safety

Κλείδωμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο»	•
Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο»	•

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	643
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1110
Βάρος σε kg	55
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,45
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0
Ερμητικά στεγανό	•
Τύπος ψυκτικού	R290
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,14
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO ₂ e	3
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO ₂ e	0,44

Αντικατάσταση λυχνιών

Εξυπηρέτηση πελατών


Παρεχόμενα εξαρτήματα

Φιαλίδιο αρώματος	•
Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος	•


TQ 1000 WP Nova Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T2


9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm