


WQ 1200 WPS Nova Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W2

A -20%* | 9 kg | 1400 σ.α.λ. | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού για 20 χρόνια
- Πλύνετε πιο απαλά από ποτέ με τον κυψελωτό κάδο InfinityCare
- Εξοικονόμηση απορρυπαντικού έως 40%* με το TwinDos® με αυτόματη δοσομέτρηση*
- Το αυτόματο πρόγραμμα SmartMatic® ρυθμίζει αυτόματα την κατανάλωση.
- Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη M Touch Pro καθιστά τον χειρισμό ιδιαίτερα βολικό.

* Σε σύγκριση με τη χειροκίνητη δοσομέτρηση και με βάση τα αποτελέσματα εσωτερικών δοκιμών.



EAN: 4002516863106 / Αριθμός υλικού: 12708910 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 11Q12002EU1

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?], [?][?][?]

Τύπος κατασκευής

Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα

•

Παράπλευρη τοποθέτηση

•

Χωνευτή τοποθέτηση

•

Άρθρωση πόρτας

δεξιά

Μοντέλο

Μάρκα προϊόντος

W2 Nova Edition

Πόρτα εμπρός

•

Στύψιμο

Μέγιστες στροφές στυψίματος

1400

Παύση ξεβγάλματος

•

Λειτουργία χωρίς στύψιμο

•

Σχεδιασμός

Χρώμα συσκευής

Λευκό λωτού

Σχεδιασμός πόρτας και πάνελ

BlackEffect

Έκδοση πίνακα χειρισμού

Κεκλιμένο

Τύπος χειρισμού

Χειρισμός με την αφή

Οθόνη

M Touch Pro

AmbientLight

•

MotionReact

•

Απόδοση καθαρισμού

Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash

•

Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos

•

Αυτόματη ανίχνευση αμπουλών TwinDos

•

Δοσομετρημένη παροχή CapDosing

•

Επιλογή αφαίρεσης λεκέδων

•

AddProgrammes

•

Κορυφαία υγιεινή

•

Απαλή φροντίδα των ρούχων

Κυψελωτός κάδος InfinityCare

•

Φορτίο σε kg

9,0

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home

•

Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες

•


Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου

•

WQ 1200 WPS Nova Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W2

A -20%* | 9 kg | 1400 σ.α.λ. | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




EAN: 4002516863106 / Αριθμός υλικού: 12708910 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11Q12002EU1

Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Ενημερωτικό κείμενο	•
Αγαπημένα προγράμματα	•
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A	20%
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	40
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	50
Κλάση απόδοσης συψίματος (A-G)	B
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος συψίματος, A-D)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	229
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,50
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,50
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,00
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	15
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	15
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	15
Αυτόματη αναγνώριση φορτίου FlexLoad	•
Σύνδεση ζεστού νερού	•
EcoFeedback	•
Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Ρύθμιση αφρού	•
Μοτέρ ProfiEco	•
Προγράμματα πλύσης	
QuickPowerWash	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι)	•
Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)	•
Express 20	•
Σκούρα/τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•

WQ 1200 WPS Nova Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W2

A -20%* | 9 kg | 1400 σ.α.λ. | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




EAN: 4002516863106 / Αριθμός υλικού: 12708910 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11Q12002EU1

Αθλητικά ρούχα	•
Φόρμες	•
Καθαρισμός συσκευής	•
Ξεχωριστό ξέβγαλμα	•
ECO 40-60	•
Πουκάμισα/Μπλουζες	•
PowerFresh	•
Είδη με πουπουλένια γέμιση/πουπουλένια παπλώματα	•
Κουρτίνες	•
Καινούργια ρούχα	•
SmartMatic®	•
Προ-σιδέρωμα μόνο	•
Καθαρό τύμπανο	•
Πρόσθετα πλύσης	
SingleWash	•
Σύντομο	•
Μούλιασμα	•
Πρόπλυση	•
Έξτρα αθόρυβο	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό	•
Βομβητής	•
Υγιεινή plus	•
Εξοικονόμηση ενέργειας	•
Safety	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Waterproof-System
Κλείδωμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	698
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1165
Βάθος συσκευής εκτός πόρτας (για εντοιχισμό κάτω από πάγκο) σε mm	678
Βάρος σε kg	97
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε m	1,60
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε m	1,50
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele	•


WQ 1200 WPS Nova Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W2


A -20%* | 9 kg | 1400 σ.α.λ. | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm