

## WSA123 WCS 8kg Active

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A -10%\* | 8 kg | 1400 σ.α.λ. | CapDosing | κυψελωτός κάδος | AddLoad



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού 20 ετών\*
- Εξοικονομήστε ακόμη περισσότερη ενέργεια με A – 10%\*\*
- Αποκλειστική σειρά CapDosing για διαφορετικά υφάσματα και λεκέδες\*\*\*
- Ο κυψελωτός κάδος εξασφαλίζει ότι ο ματισμός παραμένει σε άριστη κατάσταση
- Προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης με το AddLoad

\* During the development phase of the W1 / W2 washing machine series, Miele tested models and core components in 5000 wash loads (= 5 wash loads per week for 50 weeks per year) in various programmes. Περισσότερα στο [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* κατά 10% πιο οικονομικό από την οριακή τιμή (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A

\*\*\* Ευρεσιτεχνία EP 2 365 120



EAN: 4002516868668 / Αριθμός υλικού: 12729510 / Παλαιός αριθμός υλικού: 11SA1231EU1

### Γενικές πληροφορίες

Αναγνωριστικό μοντέλου	WSA123 WCS 8kg Active
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12729510
Αριθμός EAN	4002516868668
Βαθμίδα προϊόντος	Silver

### Τύπος κατασκευής

Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Αρθρώσεις πόρτας	δεξιά
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωρευτή τοποθέτηση	•

### Μοντέλο

Μάρκα προϊόντος	W1 White Edition
Πόρτα εμπρός	•

### Στύψιμο

Μέγιστες στροφές στυψίματος	1400
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•

### Σχεδιασμός

Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Λευκό λωτού
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	Κίτρινο EasyControl

### Απόδοση καθαρισμού

Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
--------------------------------	---

### Απαλή φροντίδα των ρούχων

Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	8

### Άνεση για τον χρήστη

Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•

### Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A	10%
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	43
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κλάση απόδοσης στυψίματος (A-G)	B
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος, A-D)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	219
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,30
Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»	•

## WSA123 WCS 8kg Active

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A -10%\* | 8 kg | 1400 σ.α.λ. | CapDosing | κυβελωτός κάδος | AddLoad



EAN: 4002516868668 / Αριθμός υλικού: 12729510 /


Παλιός αριθμός υλικού: 11SA1231EU1

Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Ρύθμιση αφρού	•
Μοτέρ ProfiEco	•
<b>Προγράμματα πλύσης</b>	
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Βαμβακερά με πρόπλυση	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)	•
Express 20	•
Σκούρα/τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Ξεχωριστό ξέβγαλμα/κολλάρια	•
Άντληση/σύψιμο	•
ECO 40-60	•
<b>Πρόσθετα πλύσης</b>	
Σύντομο	•
Μούλιασμα	•
Πρόσθετο νερό	•
Πρόσθετο ξέβγαλμα	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Watercontrol-System
Κλείδωμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Οπτική διεπαφή	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	850 x 596 x 643
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	643
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1077
Βάθ. συσκ. χωρίς πόρτα σε mm	600
Βάρος σε kg	82
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε m	1,60
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε m	1,50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2


WSA123 WCS 8kg Active

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:


A -10%\* | 8 kg | 1400 σ.α.λ. | CapDosing | κυψελωτός κάδος | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm