

WEB375 WCS PWash&8kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A -20%\* | 8 kg | 1400 σ.α.λ. | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού 20 ετών\*
- Εξοικονομήστε ακόμη περισσότερη ενέργεια με A -20%\*\*
- QuickPowerWash για γρήγορα αποδοτικά αποτελέσματα σε μόλις 49 λεπτά\*\*\*
- Πλήρης έλεγχος του πλυντηρίου ρούχων μέσω εφαρμογής με το Miele@home\*\*\*\*
- Αποκλειστική σειρά CapDosing για διαφορετικά υφάσματα και λεκέδες\*\*\*\*\*

\* Κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων ρούχων W1, η Miele εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα σε 5000 φορτία πλύσης (= 5 φορτία πλύσης ανά εβδομάδα για 50 εβδομάδες τον χρόνο) σε διάφορα προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20% πιο οικονομικό από την οριακή τιμή (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A.

\*\*\* Αυτό ισχύει για όλα τα πλυντήρια ρούχων Miele με δυνατότητα ορισμού για τη διαδικασία και τη συσκευή των παραμέτρων που ορίζονται στην περιληψη της έκθεσης δοκιμής WL 1110/18.

\*\*\*\* Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.

\*\*\*\*\* Ευρεσιτεχνία EP 2 365 120



EAN: 4002516868330 / Αριθμός υλικού: 12729540 / Παλαιός αριθμός υλικού: 11EB3751EU1

## Τύπος κατασκευής

Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα

•

Παράπλευρη τοποθέτηση

•

Χωνευτή τοποθέτηση

•

Άρθρωση πόρτας

δεξιά

## Μοντέλο

Μάρκα προϊόντος

W1 Chrome Edition

Πόρτα εμπρός

•

## Στύψιμο

Μέγιστες στροφές στύψιματος

1400

Παύση ξεβγάλματος

•

Λειτουργία χωρίς στύψιμο

•

## Σχεδιασμός

Χρώμα συσκευής

Λευκό λωτού

Χρώμα πίνακα χειρισμού

Λευκό λωτού

Σχεδιαση πόρτας

Γκρι γραφίτη PearlFinish

Χρώμα περιστροφικού επιλογέα

Λευκό λωτού

Έκδοση πίνακα χειρισμού

Κεκλιμένο

Τύπος χειρισμού

Περιστροφικό χειριστήριο

Οθόνη

DirectSensor λευκή, 7 τμημ.

## Απόδοση καθαρισμού

Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash

•

Δοσομετρημένη παροχή CapDosing

•

## Απαλή φροντίδα των ρούχων

Κυψελωτός κάδος

•

Φορτίο σε kg

8,0

## Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home

•

Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες

•

Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου

•

Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού

•

AddLoad

•

## Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)

A

Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A

20%

Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh

38

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l

48

Κλάση απόδοσης στύψιματος (A-G)

B

Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στύψιματος, A-D)

A

Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα

219

Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W

0,30

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W

0,60

Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»

•

Αυτόματος έλεγχος φορτίου

•

WEB375 WCS PWash&8kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A -20%\* | 8 kg | 1400 σ.α.λ. | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516868330 / Αριθμός υλικού: 12729540 /


Παλιός αριθμός υλικού: 11EB3751EU1

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Έλεγχος εισερχόμενου νερού                                        | •                   |
| Ρύθμιση αφρού                                                     | •                   |
| Μοτέρ ProfiEco                                                    | •                   |
| <b>Προγράμματα πλύσης</b>                                         |                     |
| QuickPowerWash                                                    | •                   |
| Βαμβακερά (χρωματιστά)                                            | •                   |
| Προστασία από τσαλάκωμα                                           | •                   |
| Ευαίσθητα                                                         | •                   |
| Πουκάμισα                                                         | •                   |
| Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)                                  | •                   |
| Express 20                                                        | •                   |
| Σκούρα/τζιν                                                       | •                   |
| Αδιαβροχοποίηση                                                   | •                   |
| Αντληση/στύψιμο                                                   | •                   |
| ECO 40-60                                                         | •                   |
| <b>Πρόσθετα πλύσης</b>                                            |                     |
| Σύντομο                                                           | •                   |
| Πρόπλυση                                                          | •                   |
| Πρόσθετο νερό                                                     | •                   |
| Πρόσθετο ξέβγαλμα                                                 | •                   |
| Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό                               | •                   |
| Βομβητής                                                          | •                   |
| <b>Safety</b>                                                     |                     |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών                              | Watercontrol-System |
| Κλείδωμα ασφαλείας                                                | •                   |
| Κωδικός PIN                                                       | •                   |
| Οπτική διεπαφή                                                    | •                   |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>                                           |                     |
| Διαστάσεις σε mm (πλάτος)                                         | 596                 |
| Διαστάσεις σε mm (ύψος)                                           | 850                 |
| Διαστάσεις σε mm (βάθος)                                          | 636                 |
| Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα                                   | 1077                |
| Βάθος συσκευής εκτός πόρτας (για εντοιχισμό κάτω από πάγκο) σε mm | 600                 |
| Βάρος σε kg                                                       | 80                  |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW                                     | 2,10-2,40           |
| Τάση σε V                                                         | 220-240             |
| Ασφάλεια σε A                                                     | 10                  |
| Συχνότητα σε Hz                                                   | 50                  |
| Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε m                                   | 1,60                |
| Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε m                               | 1,50                |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m                                   | 2                   |


WEB375 WCS PWash&8kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:


A -20%\* | 8 kg | 1400 σ.α.λ. | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm