

WWD380 WCS P Wash&Steam&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A -20%\* | 9 kg | 1400 σ.α.λ. | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού 20 ετών\*
- Εξοικονομήστε ακόμη περισσότερη ενέργεια με A -20%\*\*
- Το SteamCare μειώνει τον χρόνο σιδερώματος έως και 50% και φρεσκάει τα ρούχα
- QuickPowerWash για γρήγορα αποδοτικά αποτελέσματα σε μόλις 49 λεπτά\*\*\*
- Πλήρης έλεγχος του πλυντηρίου ρούχων μέσω εφαρμογής με το Miele@home\*\*\*\*

\* Κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων ρούχων W1, η Miele εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα σε 5000 φορτία πλύσης (= 5 φορτία πλύσης ανά εβδομάδα για 50 εβδομάδες τον χρόνο) σε διάφορα προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20% πιο οικονομικό από την οριακή τιμή (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A.

\*\*\* Αυτό ισχύει για όλα τα πλυντήρια ρούχων Miele με δυνατότητα ορισμού για τη διαδικασία και τη συσκευή των παραμέτρων που ορίζονται στην περιληψη της έκθεσης δοκιμής WL 1110/18.

\*\*\*\* Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι εξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.



EAN: 4002516869269 / Αριθμός υλικού: 12729550 / Παλιός αριθμός υλικού: 11WD3801EU1

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
<b>Στύψιμο</b>	
Μέγιστες στροφές στυψίματος	1400
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού
Οθόνη	DirectSensor λευκή, 7 τμημ.
<b>Απαλή φροντίδα των ρούχων</b>	
Φορτίο σε kg	9,0
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Δικτύωση με το Miele@home	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A	20%
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	40
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	50
Κλάση απόδοσης στυψίματος (A-G)	B
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος, A-D)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	229
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,30
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,60
<b>Προγράμματα πλύσης</b>	
QuickPowerWash	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)	•
Express 20	•
Σκούρα/τζιν	•
Φρεσκάρισμα (ατμός)	•
Άντληση/στύψιμο	•
ECO 40-60	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Watercontrol-System
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	643
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1077

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A -20%\* | 9 kg | 1400 σ.α.λ. | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516869269 / Αριθμός υλικού: 12729550 /

Παλιός αριθμός υλικού: 11WD3801EU1

Βάρος σε kg	80
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A -20%\* | 9 kg | 1400 σ.α.λ. | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm