

TSC643WP EcoSpeed&8kg

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | Τεχνολογία EcoDry | FragranceDos



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού 20 ετών*
- Τεχνολογία αντλίας θερμότητας – χαμηλή κατανάλωση, ήπιο στέγνωμα
- Το EcoSpeed μειώνει αποτελεσματικά τον χρόνο στεγνώματος κατά 20 λεπτά**
- Πλήρης έλεγχος του στεγνωτηρίου σας μέσω εφαρμογής με το Miele@home***
- EcoDry για σίγουρη αποδοτικότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής του στεγνωτηρίου****

* Κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων ρούχων W1, η Miele εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα σε 5000 φορτία πλύσης (= 5 φορτία πλύσης ανά εβδομάδα για 50 εβδομάδες τον χρόνο) σε διάφορα προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες: miele.com/20years

** Σε σύγκριση με τα στεγνωτήρια Miele χωρίς EcoSpeed με το ίδιο φορτίο και την ίδια κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στο πρόγραμμα «Βαμβακερά» με πλήρες φορτίο.

*** Το Miele@home είναι μια ξεχωριστή ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.

**** Ευρεσιτεχνία EP 2 455 537



EAN: 4002516871972 / Αριθμός υλικού: 12729650 / Παλαιός αριθμός υλικού: 12SC6432EU1

Τύπος κατασκευής

Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Αρθρώσεις πόρτας	αριστερά, Αναστρέψιμο
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•

Μοντέλο

Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα	•
-----------------------------------	---

Σχεδιασμός

Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Λευκό λωτού
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκή, 7 τμημ.

Αποτελέσματα στεγνώματος

Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry	•
Σύστημα αρώματος FragranceDos	•
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•

Απαλή φροντίδα των ρούχων

Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	8,0

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home	•
Wash2Dry	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	Όχι
Φωτισμός κάδου	LED
Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος	•
Εντοικισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
AddLoad	•

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A-G)	C
Σταθμισμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανά 100 κύκλους στο πρόγραμμα «ECO Normal» σε kWh	95
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου στο κανονικό πρόγραμμα «ECO Normal» σε dB(A) re 1 pW	64
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	B
Διάρκεια προγράμματος «ECO Normal» σε min	170
Απόδοση συμπύκνωσης σε %	95
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης (A-D)	A
Τεχνολογία EcoDry	•
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση	•
Μοτέρ ProfiEco	•
EcoSpeed	•

TSC643WP EcoSpeed&8kg

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | Τεχνολογία EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516871972 / Αριθμός υλικού: 12729650 /

Παλιός αριθμός υλικού: 12SC6432EU1

Προγράμματα στεγνώματος

Βαμβακερά (χρωματιστά)

•

ECO

•

Προστασία από τσαλάκωμα

•

Ευαίσθητα

•

Πουκάμισα

•

Ευαίσθητα μάλλινα

•

Express

•

Αδιαβροχοποίηση

•

Σεντόνια

•

Ζεστός αέρας/DryFresh

•

Πρόσθετα στεγνώματος

Προστασία από το τσαλάκωμα

•

Απαλό στύψιμο

•

Βομβητής

•

Ποιότητα

Απαλές ραβδώσεις

•

Safety

Κωδικός PIN

•

Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο»

•

Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο»

•

Οπτική διεπαφή

•

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm

850 x 596 x 643

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)

596

Διαστάσεις σε mm (ύψος)

850

Διαστάσεις σε mm (βάθος)

643

Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα

1077

Βάρος σε kg

54

Τάση σε V

220-240

Ασφάλεια σε A

10

Συχνότητα σε Hz

50

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

1,10

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

2,0

Ερμητικό στεγανό

•

Τύπος ψυκτικού

R290

Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg

0,14

Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO₂ e

3

Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO₂ e

0,42

Αντικατάσταση λυχνιών

Εξυπηρέτηση πελατών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Φιαλίδιο αρώματος

•


Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος

•


TSC643WP EcoSpeed&8kg

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | Τεχνολογία EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm