

TEC655WP EcoSpeed&8kg

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | Τεχνολογία EcoDry | FragranceDos



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα υφαντισμού 20 ετών*
- Τεχνολογία αντλίας θερμότητας – χαμηλή κατανάλωση, ήπιο στέγνωμα
- Το EcoSpeed μειώνει αποτελεσματικά τον χρόνο στεγνώματος κατά 20 λεπτά**
- Πλήρης έλεγχος του στεγνωτηρίου σας μέσω εφαρμογής με το Miele@home***
- EcoDry για σίγουρη αποδοτικότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής του στεγνωτηρίου****

* Κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων ρούχων W1, η Miele εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα σε 5000 φορτία πλύσης (= 5 φορτία πλύσης ανά εβδομάδα για 50 εβδομάδες τον χρόνο) σε διάφορα προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες: miele.com/20years

** Σε σύγκριση με τα στεγνωτήρια Miele χωρίς EcoSpeed με το ίδιο φορτίο και την ίδια κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στο πρόγραμμα «Βαμβακερά» με πλήρες φορτίο.

*** Το Miele@home είναι μια ξεχωριστή ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.

**** Ευρεατεχνία EP 2 455 537



EAN: 4002516871521 / Αριθμός υλικού: 12729670 / Παλαιός αριθμός υλικού: 12EC6552EU1

Τύπος κατασκευής

Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα

•

Αρθρώσεις πόρτας

αριστερά

Παράπλευρη τοποθέτηση

•

Χωνευτή τοποθέτηση

•

Μοντέλο

Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα

•

Σχεδιασμός

Χρώμα συσκευής

Λευκό λωτού

Χρώμα πίνακα χειρισμού

Λευκό λωτού

Σχεδίαση πόρτας

Γκρι γραφίτη PearlFinish

Χρώμα περιστροφικού επιλογέα

Λευκό λωτού

Έκδοση πίνακα χειρισμού

Κεκλιμένο

Τύπος χειρισμού

Περιστροφικό χειριστήριο

Οθόνη

DirectSensor λευκή, 7 τμημ.

Αποτελέσματα στεγνώματος

Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry

•

Σύστημα αρώματος FragranceDos

•

Έξυπνη αντιστροφή κάδου

•

Απαλή φροντίδα των ρούχων

Κυψελωτός κάδος

•

Φορτίο σε kg

8,0

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home

•

Wash2Dry

•

Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες

•

Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου

•

Ένδειξη προόδου προγράμματος

Όχι

Φωτισμός κάδου

LED

Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος

•

Εντοικισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών

•

AddLoad

•

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A-G)

C

Σταθμισμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανά

95

100 κύκλους στο πρόγραμμα «ECO Normal» σε kWh

Εκπομπές αερόφερτου θορύβου στο κανονικό πρόγραμμα

64

«ECO Normal» σε dB(A) re 1 pW

Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)

B

Διάρκεια προγράμματος «ECO Normal» σε min

170

Απόδοση συμπύκνωσης σε %

95

Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης (A-D)

A

Τεχνολογία EcoDry

•

Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση

•

Μοτέρ ProfiEco

•

EcoSpeed

•

Προγράμματα στεγνώματος

Βαμβακερά (χρωματιστά)

•

TEC655WP EcoSpeed&8kg

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | Τεχνολογία EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516871521 / Αριθμός υλικού: 12729670 /


Παλιός αριθμός υλικού: 12EC6552EU1

ECO	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Ευαίσθητα μάλλινα	•
Express	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Σεντόνια	•
Ζεστός αέρας/DryFresh	•
Πρόσθετα στεγνώματος	
Προστασία από το τσαλάκωμα	•
Απαλό στύψιμο	•
Βομβητής	•
Ποιότητα	
Απαλές ραβδώσεις	•
Safety	
Κωδικός PIN	•
Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο»	•
Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο»	•
Οπτική διεπαφή	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	850 x 596 x 636
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	636
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1054
Βάρος σε kg	53
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,10
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0
Ερμητικό στεγανό	•
Τύπος ψυκτικού	R290
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,14
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO ₂ e	3
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO ₂ e	0,42
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Φιαλίδιο αρώματος	•
Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος	•


TEC655WP EcoSpeed&8kg

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | Τεχνολογία EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm