

PDR 508 ROP [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ. με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 54 min.



- Όγκος κάδου 130.00 l, Φορτίο 8.0 kg
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απaráμιλλη ποιότητα Miele
- Πίνακας πρόσοψης με σύμβολα και περιστροφικό επιλογέα – M Select
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry

EAN: 4002516870425 / Αριθμός υλικού: 12749310 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52508462D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	8,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	130,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψής	•

Στοιχεία απόδοσης

Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	6 l
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,50
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε kWh/kg	0,50
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε kWh/kg	0,42
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	42
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε λεπτά	42
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε λεπτά	37

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	M Select
-------------------	----------

PDR 508 ROP [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ. με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 54 min.



EAN: 4002516870425 / Αριθμός υλικού: 12749310 / Παλιός αριθμός υλικού: 52508462D

Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμενη υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N~ 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	6,14
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,40
Ασφάλεια σε A	10
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	230V~ 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	2,99
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,24
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 2	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3~ 230V 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	6,14
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,40
Ασφάλεια σε A	16
Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	717
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	52,0
Μικτό βάρος σε kg	57
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	920
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	0,76
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Κάνιστρο στεγνώματος (προαιρετικά)	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

PDR 508 ROP [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ.
με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 54 min.



EAN: 4002516870425 / Αριθμός υλικού: 12749310 /
Παλιός αριθμός υλικού: 52508462D

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Πώς λειτουργεί	Με εξαερισμό
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	95

Επιλογές σύνδεσης

Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
WiFi	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
WiFiConn@ct	•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•