

PDR 908 ROP [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ. με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 52 min.



- Όγκος κάδου 130.00 l, Φορτίο 8.0 kg
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απαράμιλλη ποιότητα Miele
- Έγχρωμη οθόνη αφής για μέγιστη άνεση χρήσης – M Touch Flex
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry
- Σίγουρη συνδεσιμότητα μέσω WiFi

EAN: 4002516870876 / Αριθμός υλικού: 12749320 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52908362D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	8,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	130,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•

Στοιχεία απόδοσης

Μέγιστη ικανότητα εξατμίσης σε l/ώρα	6 l
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,50
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε kWh/kg	0,50
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε kWh/kg	0,42
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	42
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε λεπτά	42
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε λεπτά	37

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	M Touch Flex
-------------------	--------------

PDR 908 ROP [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ.
με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 52 min.



EAN: 4002516870876 / Αριθμός υλικού: 12749320 /
Παλιός αριθμός υλικού: 52908362D

Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμενη υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N~ 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	6,14
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,40
Ασφάλεια σε A	10
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	230V~ 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	2,90
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,24
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 2	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3~ 230V 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	6,14
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,40
Ασφάλεια σε A	16
Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	596
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	717
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	51,5
Μικτό βάρος σε kg	57
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	920
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	≤70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	0,76
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Πώς λειτουργεί	Με εξαιρεισμό

PDR 908 ROP [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ.
με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 52 min.



EAN: 4002516870876 / Αριθμός υλικού: 12749320 /

Παλιός αριθμός υλικού: 52908362D

Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %

95

Επιλογές σύνδεσης

Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)

•

Οπτική διασύνδεση service

•

Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής /
διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)

•

WiFi

•

Μονάδα LAN (προαιρετικά)

•

WiFiConn@ct

•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4

•

WEEE

•

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•