

PDR 508 HP P [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 8.0 kg.



- Όγκος κάδου 130.00 l, Φορτίο 8.0 kg
- 50% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα στεγνωτήρια με εξαγωγή αέρα*
- Δικτύωση μελλοντικής τεχνολογίας με WiFi

* Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας καταναλώνουν έως και 50% λιγότερη ενέργεια από ένα ηλεκτρικά θερμαινόμενο στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα.



EAN: 4002516870449 / Αριθμός υλικού: 12749810 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52508261D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	8,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	130,00
Σύστημα στεγνώματος	Αντλία θερμού αέρα
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψής	•

Στοιχεία απόδοσης

Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	3 l
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,20
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε kWh/kg	0,20
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε kWh/kg	0,17
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	77
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε λεπτά	77
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε λεπτά	67

PDR 508 HP P [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 8.0 kg.



EAN: 4002516870449 / Αριθμός υλικού: 12749810 / Παλιός αριθμός υλικού: 52508261D

Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμενη υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αντλία θερμού αέρα
Ηλεκτρολογική σύνδεση	220-240V~ 50HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,44
Ασφάλεια σε A	10
Παρέχεται με βύσμα	•
Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	777
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	72,0
Μικό βάρος σε kg	78
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	920
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	3,60
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών στην πόρτα	•
Σύστημα φίλτρου εναλλάκτη θερμότητας με μικρές απαιτήσεις συντήρησης	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία απαλού στεγνώματος	•
Αποστράγγιση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Κάνιστρο στεγνώματος (προαιρετικά)	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ενεργειακή κλάση	A++
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	E
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης	A
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης (A-D)	B

PDR 508 HP P [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 8.0 kg.



EAN: 4002516870449 / Αριθμός υλικού: 12749810 /
Παλιός αριθμός υλικού: 52508261D

Απόδοση συμπίκνωσης σε %	92
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	236
Σταθμισμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανά 100 κύκλους στο πρόγραμμα «ECO Normal» σε kWh	130
Επίπεδο θορύβου σε dB(a), στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	67
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου στο κανονικό πρόγραμμα «ECO Normal» σε dB(A) re 1 pW	64
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	B
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	98
Διάρκεια προγράμματος «ECO Normal» σε min	98
Πώς λειτουργεί	Συμπυκνωτής
Φορτίο σε kg	8,0
Ερμητικά στεγανό σύστημα	•
Ψυκτικό	R290
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,14
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε kg CO ₂ e	3
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης συσκευής σε kg CO ₂ e	0,45
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
WiFi	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
WiFiConn@ct	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•