

PDR 908 HP P [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες
πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 8.0 kg.



- Όγκος κάδου 130.00 l, Φορτίο 8.0 kg
- 50% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα στεγνωτήρια με εξαγωγή αέρα*
- Ακόμα πιο βιώσιμη αντλία θερμότητας με προπάνιο ως ψυκτικό μέσο
- Έγχρωμη οθόνη αφής για μέγιστη άνεση χρήσης – M Touch Flex
- Σίγουρη συνδεσιμότητα μέσω WiFi

* Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας καταναλώνουν έως και 50% λιγότερη ενέργεια από ένα ηλεκτρικά θερμαινόμενο στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα.

EAN: 4002516870937 / Αριθμός υλικού: 12749850 / Παλιός αριθμός υλικού: 52908161D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	8,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	130,00
Σύστημα στεγνώματος	Αντλία θερμότητας αέρα
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περίθαλψης	•

Στοιχεία απόδοσης

Μέγιστη ικανότητα εξαίμησης σε l/ώρα	3 l
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,20
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε kWh/kg	0,20
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε kWh/kg	0,17
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	77
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε λεπτά	77
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε λεπτά	67

PDR 908 HP P [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες
πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 8.0 kg.



EAN: 4002516870937 / Αριθμός υλικού: 12749850 / Παλιός αριθμός υλικού: 52908161D

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	M Touch Flex
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμεν. υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Τύπος θέρμανσης	Αντλία θερμού αέρα
Ηλεκτρολογική σύνδεση	220-240V~ 50HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,44
Ασφάλεια σε A	10
Παρέχεται με βύσμα	•

Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	596
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	777
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	66,5
Μικτό βάρος σε kg	71
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N	920

Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	3,60

Χαρακτηριστικά

Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών στην πόρτα	•
Σύστημα φίλτρου εναλλάκτη θερμότητας με μικρές απαιτήσεις συντήρησης	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία απαλού στεγνώματος	•
Αποστράγγιση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Κάνιστρο στεγνώματος (προαιρετικό)	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Ερμητικό στεγανό σύστημα	•
Ψυκτικό	R290
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,14
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε kg CO2e	3

PDR 908 HP P [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας, Μικροί Γίγαντες
πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σύντομη διάρκεια. Μέγεθος φορτίου 8.0 kg.



EAN: 4002516870937 / Αριθμός υλικού: 12749850 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52908161D

Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης συσκευής σε kg CO₂e 0,45

Επιλογές σύνδεσης

Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
WiFi	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
WiFiConn@ct	•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•