

KFN 7913 E

Εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης XXL, 194 cm ύψος εσοχής εντοιχισμού



- 45% περισσότερος όγκος στη συσκευή ψύξης – Built-In XXL
- Ευρύχωρο συρτάρι με ρύθμιση υγρασίας – DailyFresh
- Βέλτιστος εσωτερικός φωτισμός LED χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Δεν σχηματίζεται πάγος και δεν χρειάζεται απόψυξη με το NoFrost
- Δύο διαφορετικά κυκλώματα αέρα για βέλτιστη ψύξη – DuplexCool



EAN: 4002516880776 / Αριθμός υλικού: 12790390 / Παλαιός αριθμός υλικού: 38791300EU1

<b>Γενικές πληροφορίες</b>	
Αναγνωριστικό μοντέλου	KFN 7913 E
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12790390
Αριθμός EAN	4002516880776
Κατηγορία μάρκετινγκ	Silver
<b>Κατηγορία συσκευής</b>	
Ψυγειοκαταψύκτης	•
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Εντοιχιζόμενη συσκευή	•
Εντοιχισμένη συσκευή	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Φωτισμός ζώνης συντήρησης	LED
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα φρεσκάδας	DailyFresh
ComfortSize	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Αρχή λειτουργίας	TouchControl
SuperCool	•
Εντατική κατάψυξη	•
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	2
Λειτουργία Sabbath	•
<b>Ψυγείο/τμήμα συντήρησης</b>	
Αριθμός ραφιών	5
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών	2
Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κοσέρβες τροφίμων	3
Ράφι πόρτας για φιάλες	1
Ράφια πόρτας	4
<b>Καταψύκτης/τμήμα κατάψυξης</b>	
Πλήθος συρταριών καταψύκτη	3
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	E
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	256,00
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh	0,70
<b>Safety</b>	
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας	•
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•
Οπτική ειδοποίηση πόρτας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	710
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	718
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	1935
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	1943

KFN 7913 E

Εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης XXL, 194 cm ύψος εσοχής εντοιχισμού



EAN: 4002516880776 / Αριθμός υλικού: 12790390 /

Παλιός αριθμός υλικού: 38791300EU1

Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Πλάτος συσκευής σε mm	691
Ύψος συσκευής σε mm	1935
Βάθος συσκευής σε mm	548
Βάρος σε kg	68,0
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας	Σύνδεση συρόμενης πόρτας
Κλιματική κλάση	SN-ST
Τμήμα συντήρησης σε l	285
4* τμήμα κατάψυξης σε l	98
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l	383
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες	12
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h	9,50
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	B
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW	34
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	1000
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,3
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Αυγοθήκη	•
Παγοθήκη	•

