

PLW 8604

Εργαστηριακό πλυντήριο
με παροχή απιονισμένου νερού.



- Απόδ./κύκλο π.χ. 64 γυάλ. περιέκτες με στενό στόμιο/εργαστ. με ακροφ. εγχυτ.
- Ευέλικτα και απλά – αρθρωτά κάνιστρα και σύστημα EasyLoad
- Εξαιρετική ευκολία χρήσης με οθόνη αφής – M Touch Basic
- Εύκολη δοσομέτρ. χημ. υλικών καθαρ.: Δοσομετρ. σκόνης στην πόρτα
- Προεπιλεγμένη σύνδεση μέσω WiFi.
- Με σύνδεση απιονισμ. νερού – τελικό ξέβγαλμα με απιονισμένο νερό

EAN: 4002516882442 / Αριθμός υλικού: 12795880 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 62860401SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητη συσκευή, δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο, SlimLine
Εύρος	ExploreLine
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Μαύρο
Περιβλήμα	Λευκό
Δυνατότητα εντοιχισμού κάτω από τον πάγκο	•
Καπάκι	Ανοξείδωτο
Αριθμός επιπέδων πλύσης	2
Βομβητής, ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος	•
Σχεδιασμός που διευκολύνει το service	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για εργαστήρια	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινα σκεύη με στενό λαιμό ανά κύκλο [αριθμός]	64
Δοκιμαστικοί σωλήνες ανά κύκλο [αριθμός]	98
Φιαλίδια ανά κύκλο [αριθμός]	98
Φιάλες εργαστηρίου ανά κύκλο [αριθμός]	64
Στοιχεία απόδοσης	
Αντλία κυκλοφορίας Q _{max} σε l/min	500
Ωφέλιμη χωρητικότητα θαλάμου πλύσης σε l	145,00
Συντομότερος χρόνος λειτουργίας προγράμματος σε min	28
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	15000
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	70
Στοιχεία ελέγχου	
Τύπος χειρισμού	M Touch Basic
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Προγράμματα [αριθμός]	6
Ελεύθερες θέσεις προγραμμάτων [αριθμός]	4
Αυτόματη επανεκκίνηση προγράμματος	•
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη αλληλουχίας προγραμμάτων	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,30
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	2,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,30
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1

PLW 8604

Εργαστηριακό πλυντήριο
με παροχή απιονισμένου νερού.



EAN: 4002516882442 / Αριθμός υλικού: 12795880 /
Παλιός αριθμός υλικού: 62860401SEE

Απαιτούμενη πίεση ροής σε kPa	200-1000
Απιονισμένο νερό [αριθμός]	1
Μέγιστο ύψος λειτουργίας της αντλίας αποχέτευσης σε cm	100
Μέγιστη σκληρότητα νερού (κρύο νερό/ζεστό νερό) σε mmol/l	10,70
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	598
Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης σε mm	520
Ωφέλιμο πλάτος θαλάμου πλύσης σε mm	530
Καθαρό βάρος σε kg	72

Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	5,40

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Βάθος άνω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	474
Βάθος κάτω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	520
Μικτό βάρος σε kg	79
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m²	1220

Προγράμματα

Σύντομο	•
---------	---

Προγράμματα

Μεσαίο	•
Μεγάλο	•
Ξέβγαλμα με κρύο νερό	•
Ξέβγαλμα με απιονισμένο νερό	•

Χαρακτηριστικά

Διασύνδεση για την εξυπηρέτηση πελατών	•
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•

Χαρακτηριστικά

1 δοσομετρητής πόρτας για το λαμπρυντικό	•
1 δοσομετρητής πόρτας για απορρυπαντικό σε σκόνη	•
Σύστημα φίλτρου πολλαπλής δράσης	•
Αντλία θερμού αέρα μεταβλητής ταχύτητας	•
Απευθείας σύνδεση κανίστρου	•
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	•
Συνεχής συγκόλληση θαλάμου πλύσης με τεχνολογία λέιζερ	•
Θερμαντικά στοιχεία εκτός του θαλάμου πλύσης	•
EasyLoad	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4301/304)	•

PLW 8604

Εργαστηριακό πλυντήριο
με παροχή απιονισμένου νερού.



EAN: 4002516882442 / Αριθμός υλικού: 12795880 /
Παλιός αριθμός υλικού: 62860401SEE

Επιλογές σύνδεσης

WiFi

•

Εξωτερικές μονάδες δοσομέτρησης

•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

VDE (ηλεκτρική ασφάλεια)

•

Κλάση ασφάλειας IP σύμφωνα με το EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

Οδηγία RoHS 2011/65/EE

•

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

EN 61010-1

•