

PLW 8683 CD [GD DC5 CM]

Πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια με γυάλινη πόρτα,
με δοσομ. υγρού, DryPlus, παρακολούθηση αγωγιμότητας και πακέτο παρακολούθησης.



- Απόδοση/κύκλο π.χ. 128 φιάλες εργαστηρίου
- Ευέλικτα και απλά – αρθρωτά κάνιστρα και σύστημα EasyLoad
- Μέγιστη ευκολία χρήσης με M Touch Flex έγχρωμη οθόνη αφής
- Ασφάλεια μέσω χειρισμ. – παρακ. πίεσης πλύσης & αισθ.βραχ.πλύσ.
- Αποτελεσματικό στέγνωμα με θερμό αέρα – DryPlus
- Προεπιλεγμένη σύνδεση μέσω WiFi.

EAN: 4002516884477 / Αριθμός υλικού: 12799750 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 6286C336SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητη συσκευή, δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο, πλατιά με καπάκι
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Μαύρο
Περιβλήμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Γυάλινη πόρτα	•
Δυνατότητα εντοιχισμού κάτω από τον πάγκο	•
Καπάκι	Ανοξείδωτο
Αριθμός επιπέδων πλύσης	2
AutoClose – αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Βομβητής, ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος	•
Σχεδιασμός που διευκολύνει το service	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για εργαστήρια	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινα σκεύη με στενό λαιμό ανά κύκλο [αριθμός]	64
Δοκιμαστικοί σωλήνες ανά κύκλο [αριθμός]	196
Φιαλίδια ανά κύκλο [αριθμός]	196
Φιάλες εργαστηρίου ανά κύκλο [αριθμός]	128
Πιπέτες ανά κύκλο [αριθμός]	98
Στοιχεία απόδοσης	
Αντλία κυκλοφορίας Q _{max} σε l/min	500
Ωφέλιμη χωρητικότητα θαλάμου πλύσης σε l	145,00
Συντομότερος χρόνος λειτουργίας προγράμματος σε min	20
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	15000
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Στοιχεία ελέγχου	
Τύπος χειρισμού	M Touch Flex
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Προγράμματα [αριθμός]	20
Ελεύθερες θέσεις προγραμμάτων [αριθμός]	10
Αυτόματη επανεκκίνηση προγράμματος	•
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη αλληλουχίας προγραμμάτων	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,30
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ

PLW 8683 CD [GD DC5 CM]

Πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια με γυάλινη πόρτα,
με δοσομ. υγρού, DryPlus, παρακολούθηση αγωγιμότητας και πακέτο παρακολούθησης.



EAN: 4002516884477 / Αριθμός υλικού: 12799750 /
Παλιός αριθμός υλικού: 6286C336SEE

Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	2,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,30
Ασφάλεια σε A	16

Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε kPa	200-1000
Απιονισμένο νερό [αριθμός]	1
Μέγιστο ύψος λειτουργίας της αντλίας αποχέτευσης σε cm	100
Μέγιστη σκληρότητα νερού (κρύο νερό/ζεστό νερό) σε mmol/l	10,70
Αντλία τροφοδοσίας VEP για απιονισμένο νερό (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS

Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	898
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	695
Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης σε mm	520
Ωφέλιμο πλάτος θαλάμου πλύσης σε mm	530
Καθαρό βάρος σε kg	104

Μονάδα στεγνώματος	
Ενσωματωμένη μονάδα στεγνώματος	•
Ανεμιστήρας σε kW	0,30
Θερμαντικό στοιχείο σε kW	2,20
Ροή αέρα σε m ³ /ώρα	60
Ρύθμιση χρόνου με προσαυξήσεις 1 λεπτού	0-120
Κλάση φίλτρου HEPA	H14
Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος φίλτρου HEPA (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1822) σε %	99,99
Διάρκεια ζωής φίλτρου HEPA σε ώρες	300

Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	5,40

Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1095
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	800
Βάθος άνω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	474
Βάθος κάτω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	520
Μικτό βάρος σε kg	118
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	1220

Προγράμματα	
Στάνταρ	•
Εντατικό	•

PLW 8683 CD [GD DC5 CM]

Πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια με γυάλινη πόρτα,
με δοσομ. υγρού, DryPlus, παρακολούθηση αγωγιμότητας και πακέτο παρακολούθησης.

EAN: 4002516884477 / Αριθμός υλικού: 12799750 /
Παλιός αριθμός υλικού: 6286C336SEE

Προγράμματα	
Εξαιρετικά σύντομο	•
Γενικής χρήσης	•
Ανόργανο	•
Οργανικό	•
Agar	•
Injector Plus	•
Πιπέτες	•
Πλαστικά	•
Λάδι	•
Υγιεινή 93/10	•
Παστερίωση	•
Ξέβγαλμα με κρύο νερό	•
Ξέβγαλμα με απιονισμένο νερό	•
Χαρακτηριστικά	
Πρόσθετες ενσωματωμένες αντλίες δοσομέτρησης (προαιρετικά)	•
Έλεγχος όγκου ροής	•
Διασύνδεση για τεκμηρίωση διεργασιών (προαιρετικά)	•
Διασύνδεση για την εξυπηρέτηση πελατών	•
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•
Χαρακτηριστικά	
1 δοσομετρική αντλία για υγρό απορρυπαντικό	•
1 δοσομετρική αντλία για παράγοντα εξουδετέρωσης	•
Πρόσθετη ενσωματωμένη αντλία δοσομέτρησης 5-10 l (προαιρετικά)	•
Σωλήνας αναρρόφησης για κάνιστρα μέσων 10-20 l (προαιρετικά)	•
Εύχρηστος σωλήνας αναρρόφησης DC5	•
Συμπυκνωτής ατμών	•
Παρακολούθηση πίεσης ψεκασμού	•
Αισθητήρας βραχίονα πλύσης	•
Παρακολούθηση αγωγιμότητας	•
Ακολουθίες βημάτων	•
Φωτισμός θαλάμου	•
Σύστημα φίλτρου πολλαπλής δράσης	•
Αντλία θερμού αέρα μεταβλητής ταχύτητας	•
Απευθείας σύνδεση κανίστρου	•
DryPlus	•
Θήκη αλατιού στη βάση του θαλάμου πλύσης	•
Επιλογές ρυθμίσεων για χημικά υλικά καθαρισμού (3 x 5 1/2 x 10 l)	•
Συνεχής συγκόλληση θαλάμου πλύσης με τεχνολογία λέιζερ	•
Θερμαντικά στοιχεία εκτός του θαλάμου πλύσης	•
EasyLoad	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4301/304)	•
Επιλογές σύνδεσης	
WiFi	•

PLW 8683 CD [GD DC5 CM]
Πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια με γυάλινη πόρτα,
με δοσομ. υγρού, DryPlus, παρακολούθηση αγωγιμότητας και πακέτο παρακολούθησης.



EAN: 4002516884477 / Αριθμός υλικού: 12799750 /
Παλιός αριθμός υλικού: 6286C336SEE
Διασύνδεση Ethernet (προαιρετικά)

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	•
VDE (ηλεκτρική ασφάλεια)	•
Κλάση ασφάλειας IP σύμφωνα με το EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Οδηγία RoHS 2011/65/EE	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
EN 61010-1	•