

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Θερμική συσκευή απολύμανσης και συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης με σύνδεση απιον. νερού, δοσομετ. υγρού, DryPlus και παρακολούθηση αγωγιμότητας.



- Απόδοση/κύκλος, π.χ. 44 μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης ή 44 διατάξεις αναρρόφησης
- Απόδοση/κύκλος π.χ. 8 δικτυωτοί δίσκοι DIN ή 48 μητροσκόπια
- Ασφάλεια μέσω χειρισμ. – παρακ. πίεσης πλύσης & αισθ. βραχ. πλύσ.
- Μέγιστη ευκολία χρήσης με M Touch Flex έγχρωμη οθόνη αφής
- Αποτελεσματικό στέγνωμα με θερμό αέρα – DryPlus
- Προεπιλεγμένη σύνδεση μέσω WiFi ή Ethernet

EAN: 4002516884583 / Αριθμός υλικού: 12800420 / Παλαιός αριθμός υλικού: 6286C256SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητη συσκευή, δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο, πλατιά με καπάκι
Εύρος	ExpertLine
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Μαύρο
Περιβλήμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Δυνατότητα εντοιχισμού κάτω από τον πάγκο	•
Καπάκι	Ανοξείδωτο
Αριθμός επιπέδων πλύσης	2
AutoClose – αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Βομβητής, ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος	•
Σχεδιασμός που διευκολύνει το service	•

Εφαρμογή

Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για χειρουργεία	•
Κατάλληλο για χειρουργεία εξωτερικών ιατρείων	•

Χωρητικότητα

Δικτυωτοί δίσκοι DIN ανά κύκλο [αριθμός]	8
Γυναικολογικά μητροσκόπια ανά κύκλο [αριθμός]	48
Σετ MIS ανά κύκλο [αριθμός]	1-2
Οφθαλμιατρικά σετ ανά κύκλο [αριθμός]	8
Σετ AN ανά κύκλο [αριθμός]	2-3
Παπούτσια χειρουργείου ανά κύκλο [αριθμός]	28
Συσκευές αναρρόφησης ανά κύκλο [αριθμός]	44
Εργαλεία με αυλούς ανά κύκλο [αριθμός]	44
Εργαλεία μετάδοσης ανά κύκλο [αριθμός]	44

Στοιχεία απόδοσης

Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min	500
Ωφέλιμη χωρητικότητα θαλάμου πλύσης σε l	145,00
Συντομότερος χρόνος λειτουργίας προγράμματος (καθαρισμός και απολύμανση) σε min	40
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	15000
Συντομότερος χρόνος λειτουργίας προγράμματος (καθαρισμός και απολύμανση) σε min	19
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	93

Miele MOVE

Miele MOVE Connect (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Miele MOVE MedDent+ (προαιρετικός εξοπλισμός)	•

Στοιχεία ελέγχου

Τύπος χειρισμού	M Touch Flex
Έγκριση κύκλου απευθείας μέσω της οθόνης	•
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	24
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Προγράμματα [αριθμός]	24
Ελεύθερες θέσεις προγραμμάτων [αριθμός]	5
Έλεγχος τιμής ΑΟ	•

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Θερμική συσκευή απολύμανσης και συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης με σύνδεση απιον. νερού, δοσομετ. υγρού, DryPlus και παρακολούθηση αγωγιμότητας.



EAN: 4002516884583 / Αριθμός υλικού: 12800420 /
Παλιός αριθμός υλικού: 6286C256SEE

Αυτόματη επανεκκίνηση προγράμματος	•
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη αλληλουχίας προγραμμάτων	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,30
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90

Πιθανή παραλλαγή τάσης 1

Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	2,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,30
Ασφάλεια σε A	16

Παροχή / αποχέτευση νερού

Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε kPa	200-1000
Απιονισμένο νερό [αριθμός]	1
Μέγιστο ύψος λειτουργίας της αντλίας αποχέτευσης σε cm	100
Μέγιστη σκληρότητα νερού (κρύο νερό/ζεστό νερό) σε mmol/l	10,70
Αντλία τροφοδοσίας VEP για απιονισμένο νερό (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	898
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	700
Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης σε mm	520
Ωφέλιμο πλάτος θαλάμου πλύσης σε mm	530
Καθαρό βάρος σε kg	98

Μονάδα στεγνώματος

Ενσωματωμένη μονάδα στεγνώματος	•
Ανεμιστήρας σε kW	0,30
Θερμαντικό στοιχείο σε kW	2,20
Ροή αέρα σε m ³ /ώρα	60
Ρύθμιση χρόνου με προσαυξήσεις 1 λεπτού	0-120
Κλάση φίλτρου HEPA	H14
Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος φίλτρου HEPA (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1822) σε %	99,99
Διάρκεια ζωής φίλτρου HEPA σε ώρες	300

Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	5,40

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Θερμική συσκευή απολύμανσης και συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης με σύνδεση απιον. νερού, δοσομετ. υγρού, DryPlus και παρακολούθηση αγωγιμότητας.

EAN: 4002516884583 / Αριθμός υλικού: 12800420 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 6286C256SEE

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1095
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	800
Βάθος άνω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	474
Βάθος κάτω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	520
Μικτό βάρος σε kg	133
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	1220

Προγράμματα

Vario TD Intensive	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Δικτυωτοί δίσκοι Vario TD Instr 4	•
Δικτυωτοί δίσκοι Vario TD Instr 6	•
Δικτυωτοί δίσκοι Vario TD Instr 8	•
Δοχείο Vario TD	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ENT	•
Vario TD ENT +	•
Vario TD ENT οπτικής ίνας	•
Οφθαλμιατρικά	•
Οφθαλμιατρικός δίσκος A 207	•
Μπιμπτερό	•
Παπούτσια χειρουργείου	•
Είδη χειρουργείου	•
Γενικής χρήσης	•
Ξέβγαλμα με κρύο νερό	•

Χαρακτηριστικά

Πρόσθετες ενσωματωμένες αντλίες δοσομέτρησης (προαιρετικά)	•
Έλεγχος όγκου ροής	•
Διασύνδεση για την εξυπηρέτηση πελατών	•
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•

Χαρακτηριστικά

1 δοσομετρητής πόρτας για το λαμπρυντικό	•
1 δοσομετρική αντλία για υγρό απορρυπαντικό	•
1 δοσομετρική αντλία για παράγοντα εξουδετέρωσης	•
Πρόσθετη ενσωματωμένη αντλία δοσομέτρησης 5-10 l (προαιρετικά)	•
Σωλήνας αναρρόφησης για κάνιστρα μέσω 10-20 l (προαιρετικά)	•
Εύχρηστος σωλήνας αναρρόφησης DC5	•
Συμπυκνωτής ατμών	•
Παρακολούθηση πίεσης ψεκασμού	•
Αισθητήρας βραχίονα πλύσης	•
Παρακολούθηση αγωγιμότητας	•
Ακολουθίες βημάτων	•

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Θερμική συσκευή απολύμανσης και συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης με σύνδεση απιον. νερού, δοσομετ. υγρού, DryPlus και παρακολούθηση αγωγιμότητας.



EAN: 4002516884583 / Αριθμός υλικού: 12800420 /
Παλιός αριθμός υλικού: 6286C256SEE

Φωτισμός θαλάμου	•
Σύστημα φίλτρου πολλαπλής δράσης	•
Αντλία θερμού αέρα μεταβλητής ταχύτητας	•
Απευθείας σύνδεση κανίστρου	•
DryPlus	•
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	•
Επιλογές ρυθμίσεων για χημικά υλικά καθαρισμού (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Συνεχής συγκόλληση θαλάμου πλύσης με τεχνολογία λέιζερ	•
Θερμαντικά στοιχεία εκτός του θαλάμου πλύσης	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4301/304)	•
Επιλογές σύνδεσης	
Διασύνδεση WiFi/Ethernet	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
VDE (ηλεκτρική ασφάλεια)	•
Κλάση ασφάλειας IP σύμφωνα με το EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Οδηγία RoHS 2011/65/EE	•
Κλάση IIb EE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
EN 61010-1	•