

PLW 8693 [DS10 CM MON]

Εργαστηριακό πλυντήριο

με δοσομ. υγρού, DryPlus, παρακολούθηση αγωγιμότητας και πακέτο παρακολούθησης.



- Απόδοση/κύκλο π.χ. 128 φιάλες εργαστηρίου
- Ευέλικτα και απλά – αρθρωτά κάνιστρα και σύστημα EasyLoad
- Μέγιστη ευκολία χρήσης με M Touch Flex έγχρωμη οθόνη αφής
- Ασφάλεια μέσω χειρισμ. – παρακ. πίεσης πλύσης & αισθ.βραχ.πλύσ.
- Αποτελεσματικό στέγνωμα με θερμό αέρα – DryPlus
- Προεπιλεγμένη σύνδεση μέσω WiFi.

EAN: 4002516884606 / Αριθμός υλικού: 12800440 /
Παλιός αριθμός υλικού: 62869318SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητη συσκευή, δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο, SlimLine
Εύρος	ExpertLine
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Μαύρο
Περιβλήμα	Ανοξειδωτος χάλυβας
Δυνατότητα εντοιχισμού κάτω από τον πάγκο	•
Καπάκι	Ανοξειδωτο
Αριθμός επιπέδων πλύσης	2
AutoClose – αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Βομβητής, ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος	•
Σχεδιασμός που διευκολύνει το service	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για εργαστήρια	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινα σκεύη με στενό λαιμό ανά κύκλο [αριθμός]	64
Δοκιμαστικοί σωλήνες ανά κύκλο [αριθμός]	196
Φιαλίδια ανά κύκλο [αριθμός]	196
Φιάλες εργαστηρίου ανά κύκλο [αριθμός]	128
Πιπέτες ανά κύκλο [αριθμός]	98
Στοιχεία απόδοσης	
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min	500
Ωφέλιμη χωρητικότητα θαλάμου πλύσης σε l	145,00
Συντομότερος χρόνος λειτουργίας προγράμματος σε min	20
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	15000
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Στοιχεία ελέγχου	
Τύπος χειρισμού	M Touch Flex
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Προγράμματα [αριθμός]	20
Ελεύθερες θέσεις προγραμμάτων [αριθμός]	10
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη αλληλουχίας προγραμμάτων	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,30
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	2,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,30

PLW 8693 [DS10 CM MON]

Εργαστηριακό πλυντήριο

με δοσομ. υγρού, DryPlus, παρακολούθηση αγωγιμότητας και πακέτο παρακολούθησης.



EAN: 4002516884606 / Αριθμός υλικού: 12800440 /

Παλιός αριθμός υλικού: 62869318SEE

Ασφάλεια σε A	16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε kPa	200-1000
Απιονισμένο νερό [αριθμός]	1
Μέγιστο ύψος λειτουργίας της αντλίας αποχέτευσης σε cm	100
Μέγιστη σκληρότητα νερού (κρύο νερό/ζεστό νερό) σε mmol/l	10,70
Αντλία τροφοδοσίας VEP για απιονισμένο νερό (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Μονάδα στεγνώματος	
Ενσωματωμένη μονάδα στεγνώματος	•
Ανεμιστήρας σε kW	0,30
Θερμαντικό στοιχείο σε kW	2,20
Ροή αέρα σε m ³ /ώρα	60
Ρύθμιση χρόνου με προσαυξήσεις 1 λεπτού	0-120
Κλάση φίλτρου HEPA	H13
Αποδοτικότητα filtraρίσματος φίλτρου HEPA (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1822) σε %	99,95
Διάρκεια ζωής φίλτρου HEPA σε ώρες	200
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης σε mm	520
Ωφέλιμο πλάτος θαλάμου πλύσης σε mm	530
Βάθος άνω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	523
Καθαρό βάρος σε kg	81
Βάθος κάτω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	520
Μικό βάρος σε kg	90
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	1220
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	≤70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	4,32
Προγράμματα	
Στάνταρ	•
Εντατικό	•
Εξαιρετικά σύντομο	•
Γενικής χρήσης	•
Ανόργανο	•
Οργανικό	•

PLW 8693 [DS10 CM MON]

Εργαστηριακό πλυντήριο

με δοσομ. υγρού, DryPlus, παρακολούθηση αγωγιμότητας και πακέτο παρακολούθησης.



EAN: 4002516884606 / Αριθμός υλικού: 12800440 /
Παλιός αριθμός υλικού: 62869318SEE

Agar	•
Injector Plus	•
Πιπέτες	•
Πλαστικά	•
Λάδι	•
Υγιεινή 93/10	•
Παστερίωση	•
Ξέβγαλμα με κρύο νερό	•
Ξέβγαλμα με απιονισμένο νερό	•
Χαρακτηριστικά	
1 δοσομετρική αντλία για υγρό απορρυπαντικό	•
Σωλήνας αναρρόφησης για κάνιστρα μέσων 10-20 l (προαιρετικά)	•
DS10 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	•
Έλεγχος όγκου ροής	•
Συμπυκνωτής ατμών	•
Παρακολούθηση πίεσης ψεκασμού	•
Αισθητήρας βραχίονα πλύσης	•
Παρακολούθηση αγωγιμότητας	•
Ακολουθίες βημάτων	•
Φωτισμός θαλάμου πλύσης	•
Διασύνδεση για τεκμηρίωση διεργασιών (προαιρετικά)	•
Σύστημα φίλτρου πολλαπλής δράσης	•
Αντλία θερμού αέρα μεταβλητής ταχύτητας	•
Απευθείας σύνδεση κανίστρου	•
DryPlus	•
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	•
Οπτική διασύνδεση για την εξυπηρέτηση πελατών	•
Συνεχής συγκόλληση θαλάμου πλύσης με τεχνολογία λέιζερ	•
Θερμαντικά στοιχεία εκτός του θαλάμου πλύσης	•
EasyLoad	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4301/304)	•
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•
Επιλογές σύνδεσης	
WiFi	•
Διασύνδεση Ethernet (προαιρετικά)	•
Εξωτερικές μονάδες δοσομέτρησης	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
VDE (ηλεκτρική ασφάλεια)	•
Κλάση ασφάλειας IP σύμφωνα με το EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•