

## PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Πλυντήριο απολύμανσης για καθαρισμό και απολύμανση αναπνευστικών συσκευών με δοσομ. υγρού, στέγνωμα DryPlus θερμού αέρα και πακέτο παρακολούθησης.



- Απόδοση/κύκλος 6 αναπνευστικών масκών και 6 ρυθμιστών αέρα
- Αποτελεσματική χρήση πόρων – αντλία θέρμανσης μεταβλ. ταχύτητας
- Ασφάλεια μέσω χειρισμ. – παρακ. πίεσης πλύσης & αισθ.βραχ.πλύσ.
- Αποτελεσματικό στέγνωμα με θερμό αέρα – DryPlus
- Προεπιλεγμένη σύνδεση μέσω WiFi.
- Σύστημα υψηλής απόδοσης και ειδικά προγράμματα

EAN: 4002516885122 / Αριθμός υλικού: 12800460 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 62869384SEE

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητη συσκευή, δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από πάγκο, SlimLine
Εύρος	ExpertLine
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Μαύρο
Περιβλήμα	Ανοξειδωτος χάλυβας
Δυνατότητα εντοιχισμού κάτω από τον πάγκο	•
Καπάκι	Ανοξειδωτο
Αριθμός επιπέδων πλύσης	2
AutoClose – αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Βομβητής, ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος	•
Σχεδιασμός που διευκολύνει το service	•
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Αναπνευστικές μάσκες και ρυθμιστές αέρα [πλήθος]	6
Αναπνευστικές μάσκες [πλήθος]	12
Ρυθμιστές αέρα [πλήθος]	12
Πλαίσια φορείου μονάδας πεπλεγμένου αέρα [πλήθος]	1
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min	500
Ωφέλιμη χωρητικότητα θαλάμου πλύσης σε l	145,00
Συντομότερος χρόνος λειτουργίας προγράμματος σε min	28
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	15000
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele MOVE Connect (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Τύπος χειρισμού	M Touch Flex
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Προγράμματα [αριθμός]	9
Ελεύθερες θέσεις προγραμμάτων [αριθμός]	5
Αυτόματη επανεκκίνηση προγράμματος	•
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη αλληλουχίας προγραμμάτων	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,30
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
<b>Πιθανή παραλλαγή τάσης 1</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	2,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,30

## PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Πλυντήριο απολύμανσης για καθαρισμό και απολύμανση αναπνευστικών συσκευών με δοσομ. υγρού, στέγνωμα DryPlus θερμού αέρα και πακέτο παρακολούθησης.



EAN: 4002516885122 / Αριθμός υλικού: 12800460 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 62869384SEE

Ασφάλεια σε A

16

### Παροχή / αποχέτευση νερού

Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε kPa	200-1000
Απιονισμένο νερό [αριθμός]	1
Μέγιστο ύψος λειτουργίας της αντλίας αποχέτευσης σε cm	100
Μέγιστη σκληρότητα νερού (κρύο νερό/ζεστό νερό) σε mmol/l	10,70
Αντλία τροφοδοσίας VEP για απιονισμένο νερό (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS

### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης σε mm	520
Ωφέλιμο πλάτος θαλάμου πλύσης σε mm	530
Καθαρό βάρος σε kg	74

### Μονάδα στεγνώματος

Ενσωματωμένη μονάδα στεγνώματος	•
Ανεμιστήρας σε kW	0,30
Θερμαντικό στοιχείο σε kW	2,20
Ροή αέρα σε m <sup>3</sup> /ώρα	60
Ρύθμιση χρόνου με προσαυξήσεις 1 λεπτού	0-120
Κλάση φίλτρου HEPA	H13
Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος φίλτρου HEPA (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1822) σε %	99,95
Διάρκεια ζωής φίλτρου HEPA σε ώρες	300

### Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	5,40

### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Βάθος άνω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	474
Βάθος κάτω κανίστρου θαλάμου πλύσης σε mm	520
Μικτό βάρος σε kg	81
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	1220

### Προγράμματα

Ξέβγαλμα με κρύο νερό	•
Vario FB Special	•
Vario FB Special Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•

## PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Πλυντήριο απολύμανσης για καθαρισμό και απολύμανση αναπνευστικών συσκευών με δοσομ. υγρού, στέγνωμα DryPlus θερμού αέρα και πακέτο παρακολούθησης.



EAN: 4002516885122 / Αριθμός υλικού: 12800460 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 62869384SEE

Χαρακτηριστικά	
Έλεγχος όγκου ροής	•
Διασύνδεση για τεκμηρίωση διεργασιών (προαιρετικά)	•
Διασύνδεση για την εξυπηρέτηση πελατών	•
Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•
Χαρακτηριστικά	
1 δοσομετρητής πόρτας για το λαμπρυντικό	•
1 δοσομετρική αντλία για υγρό απορρυπαντικό	•
Πρόσθετη ενσωματωμένη αντλία δοσομέτρησης 5-10 l (προαιρετικά)	•
Σωλήνας αναρρόφησης για κάνιστρα μέσω 10-20 l (προαιρετικά)	•
DS10 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	•
Συμπυκνωτής ατμών	•
Παρακολούθηση πίεσης ψεκασμού	•
Αισθητήρας βραχίονα πλύσης	•
Ακολουθίες βημάτων	•
Φωτισμός θαλάμου	•
Σύστημα φίλτρου πολλαπλής δράσης	•
Αντλία θερμού αέρα μεταβλητής ταχύτητας	•
Απευθείας σύνδεση κανίστρου	•
DryPlus	•
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	•
Συνεχής συγκόλληση θαλάμου πλύσης με τεχνολογία λέιζερ	•
Θερμαντικά στοιχεία εκτός του θαλάμου πλύσης	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4301/304)	•
Επιλογές σύνδεσης	
WiFi	•
Διασύνδεση Ethernet (προαιρετικά)	•
Εξωτερικές μονάδες δοσομέτρησης	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
VDE (ηλεκτρική ασφάλεια)	•
Κλάση ασφάλειας IP σύμφωνα με το EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Οδηγία RoHS 2011/65/EE	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
EN 61010-1	•