

## G 7040 SCi AutoDos

Ημι-εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων

A | 43 dB | Κάνιστρο για μαχαροπίρουνα | Κάνιστρα ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



- Δοκιμασμένα για να αντέχουν 20 χρόνια\*
- Με ενεργειακή κλάση A – για εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό στο περιβάλλον
- Άνεση και άψογα αποτελέσματα για καθημερινή χρήση – Καλάθια ExtraComfort
- Πρακτικό, αποτελεσματικό, βιώσιμο – τέλεια αποτελέσματα με αυτόματη διανομή από το PowerDisk
- Περισσότερες επιλογές πληροφοριών και δικτύωση οικιακών συσκευών – Miele@home
- Τέλεια αποτελέσματα σε λιγότερο από μία ώρα – QuickPowerWash

\* Κατά τη φάση εξέλιξης της σειράς πλυντηρίων πιάτων G 5000 και G 7000, η Miele εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα σε 5.600 κύκλους πλύσης (= 280 κύκλοι πλύσης ανά έτος για 20 έτη) σε διάφορα προγράμματα. Περισσότερα στο: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)



EAN: 4002516902362 / Αριθμός υλικού: 12843190 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 21704057A

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	G 7040 SCi AutoDos
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12843190
Αριθμός EAN	4002516902362
Κατηγορία μάρκετινγκ	Gold
Μοντέλο	
Ημι-εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων	•
Πλυντήριο πιάτων 60 cm	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξείδωτο/CleanSteel
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κάθετος πίνακας χειρισμού
Τύπος χειρισμού	Διακόπτες επιλ. προγράμματος
Οθόνη	Οθόνη κειμένου 1 γραμμής
Χρώμα οθόνης	Λευκό
MultiLingua	•
Ευκολία	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Αυτόματη δοσολογία με PowerDisk	•
Υποβοηθούμενο κλείσιμο πόρτας	AutoClose
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Ένδειξη λειτουργίας	Οθόνη
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Κατανάλωση νερού στο αυτόματο πρόγραμμα σε l από	6,0
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ECO σε kWh	0,54
Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα ECO σε kWh μετά από 100 κύκλους προγράμματος	54
Τιμή κατανάλωσης σε kWh με σύνδεση ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,29
Διάρκεια προγράμματος ECO σε λεπτά	230
Ονομαστική ισχύς με προεπιλογή έναρξης σε W	0,90
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,30
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,30
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,90
Πλήθος σερβιτσιών	14
Επίπεδο εκπομπών θορύβου	B
Εκπομπές θορύβου σε dB(A)	43
EcoFeedback	•
Τεχνολογία EcoPower	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Σύνδεση ζεστού νερού	•
Μισό φορτίο	•
Ποιότητα αποτελεσμάτων	
Πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•

## G 7040 SCi AutoDos

Ημι-εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων

A I 43 dB | Κάνιστρο για μαχαροπύρωνα | Κάνιστρα ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



EAN: 4002516902362 / Αριθμός υλικού: 12843190 /

Παλιός αριθμός υλικού: 21704057A

Στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen	•
SensorDry	•
Ενεργό στέγνωμα με συμπύκνωση	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Προγράμματα πλύσης</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Αυτόματο	•
ComfortWash 45°C	•
Εντατικό 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Απαλό	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Φροντίδα σκευών	•
Ξέπλυμα αλατιού	•
<b>Επιλογές πλυντηρίου πιάτων</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Γρήγορο	•
IntenseZone	•
Πρόσθετη πλύση	•
Πρόσθετο στέγνωμα	•
<b>Σχεδιασμός κάνιστρων</b>	
Φόρτωση μαχαροπυρωνα	Δίσκος 3D MultiFlex
Θήκη ποτηριών FlexCare	2
Θήκη ποτηριών FlexCare	1
Σχεδίαση καλαθιών	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS	•
Ενδεικτική λυχνία φίλτρου	•
Κλείδωμα ασφαλείας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	805
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	870
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	570
Πλάτος συσκευής σε mm	598
Ύψος συσκευής σε mm	805
Βάθος συσκευής σε mm	570
Βάθος σε cm με την πόρτα ανοιχτή	116,5
Καθαρό βάρος σε kg	48,2
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,00
Τάση σε V	230

## G 7040 SCi AutoDos

Ημι-εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων

A | 43 dB | Κάνιστρο για μαχαροπύρρινα | Κάνιστρα ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



EAN: 4002516902362 / Αριθμός υλικού: 12843190 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 21704057A

Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Πρότυπο ηλεκτρικής συχνότητας	50
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε m	1,50
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε m	1,50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,70
Ελάχιστο βάρος πρόσοψης σε kg	3,0
Μέγιστο βάρος πρόσοψης σε kg	11,0
[τοποθ. εκ των υστέρων από Service στο ελάχ.]	8,0
[τοποθ. εκ των υστέρων από Service στο μέγ.]	17,0

### Παρεχόμενα εξαρτήματα

1 x PowerDisk	•
Κουπόνι για 6 x PowerDisk	•


### Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	deutsch, english, ελληνικά, hrvatski, română, srpski, slovenščina
--	---

G 7040 SCi AutoDos

Ημι-εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων

A | 43 dB | Κάνιστρο για μαχαροπίρουνα | Κάνιστρα ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)