

DG 7440

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόμ. προγράμμ., δικτύωση συσκευών, μαγείρ. sous-vide.



- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμένου με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά – Αυτόματα προγράμματα
- Φωτισμός θαλάμου φούρνου – 2 λαμπτήρες LED
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home

EAN: 4002516923930 / Αριθμός υλικού: 12867620 /
Παλιός αριθμός υλικού: 23744000D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού	•
VitroLine	•
Χρώμα συσκευής	Μπεζ περλέ
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Εξωτερική παραγωγή ατμού	•
Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων	•
Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Μαγείρεμα στον ατμό	•
Sous-vide	•
Μαγείρεμα στον ατμό Eco	•
Απόψυξη	•
Αναθέρμανση	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας	•
Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 3 επίπεδα ταυτόχρονα	•
Αυτόματη παρασκευή μενού	•
Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20

DG 7440

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόμ. προγράμμ., δικτύωση συσκευών, μαγείρ. sous-vide.



EAN: 4002516923930 / Αριθμός υλικού: 12867620 /

Παλιός αριθμός υλικού: 23744000D

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε 20 min

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min 20

Ευκολία στο καθάρισμα

Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια

•

Εξωτερική γεννήτρια ατμού

•

Αντίσταση στο κάτω μέρος του θαλάμου για τη μείωση συμπυκνώματος

•

Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης

•

Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες

•

Αφαλάτωση

•

Πόρτα CleanGlass

•

Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού

DualSteam

•

Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l

1,5

Αφαίρεση δοχείου φρέσκου νερού με μηχανισμό Push2release

•

Safety

Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη

•

Απενεργοποίηση ασφαλείας

•

Κλείδωμα συστήματος

•

Σύστημα ψύξης ατμού

•

Αισθητήρας ασφάλισης

•

Τεχνικά στοιχεία

L – Θάλαμος φούρνου

•

Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l

40

Αριθμός επιπέδων σχαρών

4

Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm

595 x 455 x 569

Άρθρωση πόρτας

Κάτω

Φωτισμός φούρνου

2 σποτ LED

Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C

40

Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C

100

Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

560

Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

568

Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

450

Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

452

Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

550

Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm

595 x 455 x 569

Πλάτος συσκευής σε mm

595

Ύψος συσκευής σε mm

455

Βάθος συσκευής σε mm

569

Βάρος σε kg

26,3

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

3,60

Τάση σε V

230

Συχνότητα σε Hz

50-60

Ασφάλεια σε A

16

Αριθμός φάσεων

1

Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα

•

DG 7440

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόμ. προγράμμ., δικτύωση συσκευών, μαγείρ. sous-vide.



EAN: 4002516923930 / Αριθμός υλικού: 12867620 /

Παλιός αριθμός υλικού: 23744000D

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)	1
Αριθμός διάτρητων ανοξείδωτων σκευών μαγειρέματος	2
Μη διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι DGG 50 40	1
Σχάρα	1
Δίσκος συλλογής DGG 100 40	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
 ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?


DG 7440

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού


για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόμ. προγράμμ., δικτύωση συσκευών, μαγείρ. sous-vide.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 7440

Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού

για υγιεινό μαγείρεμα με αυτόμ. προγράμμ., δικτύωση συσκευών, μαγείρ. sous-vide.



Installation DG, installation drawing