

DGC 7460 HC Pro



- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμένου με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά – συνδυαστικό μαγείρεμα
- Άνετος χειρισμός – το δοχείο νερού πίσω από αυτόματο πίνακα
- Εύκολος καθαρισμός – HydroClean και ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου



EAN: 4002516924036 / Αριθμός υλικού: 12867640 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 23746003D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα συσκευής	Μπεζ περλέ
VitroLine	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Φούρνος ατμού combi	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Εξωτερική παραγωγή ατμού	•
Αισθητήρας οξυγόνου	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις υγρασίας στο συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων	•
Mix & Match	•
Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Θερμός αέρας plus	•
Πάνω/Κάτω αντίσταση	•
Μαγείρεμα στον ατμό	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με θερμό αέρα plus	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με γκριλ μεγάλης επιφάνειας	•
Sous-vide	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ	•
Γκριλ μικρής επιφάνειας	•
Άνω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Κέικ plus	•
Θερμός αέρας Eco	•
Μαγείρεμα στον ατμό Eco	•
Απόψυξη	•
Ψήσιμο με υγρασία	•
Αναθέρμανση	•
Θέρμανση πιάτων	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•

DGC 7460 HC Pro



EAN: 4002516924036 / Αριθμός υλικού: 12867640 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 23746003D

MultiLingua	•
Πτυσσόμενος πίνακας χειρισμού με SoftClose	•
Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας	•
Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 4 επίπεδα ταυτόχρονα	•
Αυτόματη παρασκευή μενού	•
Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Πρόγραμμα Sabbath	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Εξωτερική γεννήτρια ατμού	•
HydroClean	•
Πρόγραμμα μουλιάσματος	•
Πρόγραμμα ξεβγάλματος	•
Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου	•
Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης	•
Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες	•
Αυτόματη αφαλάτωση	•
Πόρτα CleanGlass	•
Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
DualSteam	•
Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW	3,30
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	1,4
Δοχείο φρέσκου νερού πίσω από τον πίνακα χειρισμού με μηχανισμό ανύψωσης	•

DGC 7460 HC Pro

EAN: 4002516924036 / Αριθμός υλικού: 12867640 /
Παλιός αριθμός υλικού: 23746003D

Δίσκος περισυλλογής δίπλα στον πτυσσόμενο πίνακα χειρισμού με SoftClose

Φίλτρο αποχέτευσης

Safety

Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη

Απενεργοποίηση ασφαλείας

Κλείδωμα συστήματος

Σύστημα ψύξης ατμού

Αισθητήρας ασφάλισης

Τεχνικά στοιχεία

Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l

Αριθμός επιπέδων σχαρών

Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm

Αριθμημένα επίπεδα σχαρών

Άρθρωση πόρτας

Φωτισμός φούρνου

Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C

Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C

Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C

Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C

Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

Πλάτος συσκευής σε mm

Ύψος συσκευής σε mm

Βάθος συσκευής σε mm

Βάρος σε kg

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

Τάση σε V

Συχνότητα σε Hz

Ασφάλεια σε A

Αριθμός φάσεων

Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

Αντικατάσταση λυχνιών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71

Σχάρα μαγειρέματος και ψησίματος με PerfectClean HBRR 71

Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)

Διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι

Μη διάτρητα ανοξείδωτα δοχεία μαγειρέματος

Καθαριστικό HydroClean

Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων


DGC 7460 HC Pro




EAN: 4002516924036 / Αριθμός υλικού: 12867640 /
Παλιός αριθμός υλικού: 23746003D

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□


DGC 7460 HC Pro




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings