

## Triflex HX3

Ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία

Υψηλή ισχύς απορρόφησης | Έως 70 min λειτουργία | Ανίχνευση δαπέδου | HEPA



- Συλλογή σκόνης >99,99%\* για σχολαστικό και υγιεινό βαθύ καθαρισμό
- Λειτουργία Boost για γρηγορότερο καθαρισμό περιοχών με έντονη ρύπανση
- Χρόνος λειτουργίας: έως 70 λεπτά\*\*, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου VARTA.
- Πατενταρισμένη\*\*\* σχεδίαση 3-in-1 με αυτόνομη στήριξη για στάθμευση
- Φίλτρο HEPA: 99,999%\*\*\*\* φιλτράρισμα εξαγόμενου αέρα για τονπιο καθαρό αέρα
- FloorDetect: αυτόματη ανίχνευση δαπέδου και ρύθμιση ισχύος
- Οθόνη: δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο και σημαντικά δεδομένα για σκούπισμα χωρίς άγχος
- Twist2open: για υγιεινό και εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης
- Προσεκτικά εξελιγμένη και Made in Germany από τη Miele & Cie. KG

\* Κατά την αναρρόφηση σκόνης σε σκληρό δάπεδο με εγκοπές, επιτυγχάνουμε > 100% συλλογή σκόνης στη βαθμίδα ισχύος HI, μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-4:2024

\*\* Ισχύει για τη βαθμίδα ισχύος MIN χωρίς συνδεδεμένη ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL

\*\*\* Ευρεσιτεχνία: DE 10 2016 105 475 B 4

\*\*\*\* 99,999% σύμφωνα με το IEC 62885-4:2020/HEPA κατά EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922711 / Αριθμός υλικού: 12878340 / Παλαιός αριθμός υλικού: 41WDLO31EU2

<b>Γενικές πληροφορίες</b>	
Αναγνωριστικό μοντέλου	Triflex HX3
Κωδικός προϊόντος κατασκευαστή	12878340
Αριθμός EAN	4002516922711
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες χειρός	•
Μάρκα προϊόντος	Triflex HX3
Τύπος κινητήρα	Digital Efficiency Motor
Τύπος προϊόντος	SWDLO
<b>Τύπος και σχεδιασμός της συσκευής</b>	
Χρώμα συσκευής	Φωτεινό λευκό
<b>Καθαρισμός</b>	
Τεχνολογία Vortex	•
Ηλεκτρικό πέλμα MultiFloor XXL SEB 430	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Σύστημα στάθμευσης για διακοπές στο σκούπισμα	•
Μπαταρία ιόντων λιθίου	•
Σχεδιασμός 3 σε 1	•
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
ComfortClean	•
Φίλτρο εξαερισμού	Φίλτρο HEPA Lifetime
Χωρητικότητα σακούλας σε l	0,5
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Τύπος μπαταρίας	ιόντων λιθίου
Ονομαστική ισχύς μπαταρίας σε mAh	2500
Ένταση σε dB	74,0
Πλάτος σε mm	260
Ύψος σε mm	1297
Βάθος σε mm	280
Βάρος σε kg	3,6
Τάση	25,2
Χρόνος ανεξάρτητης λειτουργίας PowerUnit σε υψηλή ισχύ	70
Χρόνος λειτουργίας με ηλεκτρικά εξαρτήματα σε χαμηλή ισχύ	38
Χρόνος λειτουργίας με ηλεκτρικά εξαρτήματα σε υψηλή ισχύ	15
Επιφάνεια καθαρισμού σε m <sup>2</sup>	160
Χρόνος επαναφόρτισης σε min.	240
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Ρύγχος ξεσκονίσματος HX-DB	•
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες επίπλων XL HX-UN	•
Ακροφύσιο για εσοχές HX-CN	•
Ηλεκτρικό πέλμα Multifloor XXL	•
Εργαλείο καθαρισμού	Όχι
Επιτοίχια τοποθέτηση	•
Τροφοδοτικό	•
Καθαριστικό γενικής χρήσης (ml)	500