

Triflex HX3 Plus

Ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία

Υψηλή ισχύς απορρόφησης | Έως 140 min λειτουργία | Ανίχνευση δαπέδου | HEPA



- Συλλογή σκόνης >99,99%* για σχολαστικό και υγιεινό βαθύ καθαρισμό
- Λειτουργία Boost για γρηγορότερο καθαρισμό περιοχών με έντονη ρύπανση
- Χρόνος λειτουργίας: έως 140 λεπτά^{**} με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου VARTA.
- Πατενταρισμένη^{***} σχεδίαση 3-in-1 με αυτόνομη στήριξη για στάθμευση
- Φίλτρο HEPA: 99,999%**** φιλτράρισμα εξαγόμενου αέρα για τονπιο καθαρό αέρα
- FloorDetect: αυτόματη ανίχνευση δαπέδου και ρύθμιση ισχύος
- BrilliantLight: ιδιαίτερα φωτεινό μπροστινό φως LED για μέγιστη ανίχνευση σκόνης
- Οθόνη: δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο και σημαντικά δεδομένα για σκούπισμα χωρίς άγχος
- Twist2open: για υγιεινό και εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης
- Προσεκτικά εξελιγμένη και Made in Germany από τη Miele & Cie. KG
- Σετ Premium: με εργαλείο περιποίησης σκληρού δαπέδου και δεύτερη μπαταρία

* Κατά την αναρρόφηση σκόνης σε σκληρό δάπεδο με εγκοπές, επιτυγχάνουμε >100% συλλογή σκόνης στη βαθμίδα ισχύος HI, μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-4:2024

** Ισχύει για τη βαθμίδα ισχύος MIN χωρίς συνδεδεμένη ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL και με τη χρήση 2 επαναφορτιζόμενων μπαταριών

*** Ευρεσιτεχνία: DE 10 2016 105 475 B 4

**** 99,999% σύμφωνα με το IEC 62885-4:2020/HEPA κατά EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922742 / Αριθμός υλικού: 12878370 / Παλαιός αριθμός υλικού: 41WDLO34EU2

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	Triflex HX3 Plus
Κωδικός προϊόντος κατασκευαστή	12878370
Αριθμός EAN	4002516922742
Τύπος κατασκευής	
Ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες χειρός	•
Μάρκα προϊόντος	Triflex HX3
Τύπος κινητήρα	Digital Efficiency Motor
Τύπος προϊόντος	SWDLO
Τύπος και σχεδιασμός της συσκευής	
Χρώμα συσκευής	Τιτάνιο PF
Καθαρισμός	
Τεχνολογία Vortex	•
Ηλεκτρικό πέλμα MultiFloor XXL SEB 435 με BrilliantLight	•
Άνεση για τον χρήστη	
Σύστημα στάθμευσης για διακοπές στο σκούπισμα	•
Μπαταρία ιόντων λιθίου	•
Σχεδιασμός 3 σε 1	•
Σύστημα φίλτρου	
ComfortClean	•
Φίλτρο εξαερισμού	Φίλτρο HEPA Lifetime
Χωρητικότητα σακούλας σε l	0,5
Τεχνικά στοιχεία	
Τύπος μπαταρίας	ιόντων λιθίου
Ονομαστική ισχύς μπαταρίας σε mAh	2500
Ένταση σε dB	74,0
Πλάτος σε mm	260
Ύψος σε mm	1297
Βάθος σε mm	280
Βάρος σε kg	3,6
Τάση	25,2
Χρόνος ανεξάρτητης λειτουργίας PowerUnit σε υψηλή ισχύ	2 x 70
Χρόνος λειτουργίας με ηλεκτρικά εξαρτήματα σε χαμηλή ισχύ	2 x 38
Χρόνος λειτουργίας με ηλεκτρικά εξαρτήματα σε υψηλή ισχύ	2 x 15
Επιφάνεια καθαρισμού σε m ²	2 x 160
Χρόνος επαναφόρτισης σε min.	240
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ρύγχος ξεσκονίσματος HX-DB	•
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες επίπλων XL HX-UN	•
Ακροφύσιο για εσοχές HX-CN	•
Ηλεκτρικό πέλμα MultiFloor XXL με BrilliantLight	•
Εργαλείο καθαρισμού	Όχι
Επιτοίχια τοποθέτηση	•
Τροφοδοτικό	•
Πρόσθετη μπαταρία	•
Μαλακός κύλινδρος περιποίησης σκληρών δαπέδων	•
Καθαριστικό γενικής χρήσης (ml)	500

Triflex HX3 Plus

Ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία

Υψηλή ισχύς απορρόφησης | Έως 140 min λειτουργία | Ανίχνευση δαπέδου | HEPA