

Triflex HX3 Aqua

Ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία

Υψηλή ισχύς απορρόφησης | Έως 70 min λειτουργία | Ανίχνευση δαπέδου | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: βαθύς καθαρισμός και φως 360° για ορατή καθαριότητα
- Συλλογή σκόνης >99,99%* για σχολαστικό και υγιεινό βαθύ καθαρισμό
- Λειτουργία Boost για γρηγορότερο καθαρισμό περιοχών με έντονη ρύπανση
- Χρόνος λειτουργίας: έως 70 λεπτά**, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου VARTA.
- Πατενταρισμένη*** σχεδίαση 3-in-1 με αυτόνομη στήριξη για στάθμευση
- Φίλτρο HEPA: 99,999%**** φιλτράρισμα εξαγόμενου αέρα για τονπιο καθαρό αέρα
- FloorDetect: αυτόματη ανίχνευση δαπέδου και ρύθμιση ισχύος
- BrilliantLight: ιδιαίτερα φωτεινό μπροστινό φως LED για μέγιστη ανίχνευση σκόνης
- Οθόνη: δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο και σημαντικά δεδομένα για σκούπισμα χωρίς άγχος
- Twist2open: για υγιεινό και εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης
- Προσεκτικά εξελιγμένη και Made in Germany από τη Miele & Cie. KG

* Κατά την αναρρόφηση σκόνης σε σκληρό δάπεδο με εγκοπές, επιτυγχάνουμε > 100% συλλογή σκόνης στη βαθμίδα ισχύος HI, μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-4:2024

** Ισχύει για τη βαθμίδα ισχύος MIN χωρίς συνδεδεμένη ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL

*** Ευρεσιτεχνία: DE 10 2016 105 475 B 4

**** 99,999% σύμφωνα με το IEC 62885-4:2020/HEPA κατά EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922759 / Αριθμός υλικού: 12878380 / Παλαιός αριθμός υλικού: 41WDLO35EU2

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	Triflex HX3 Aqua
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12878380
Αριθμός EAN	4002516922759
Τύπος κατασκευής	
Ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες χειρός	•
Μάρκα προϊόντος	Triflex HX3
Τύπος κινητήρα	Digital Efficiency Motor
Τύπος προϊόντος	SWDLO
Τύπος και σχεδιασμός της συσκευής	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Καθαρισμός	
Τεχνολογία Vortex	•
Ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL SEB 435 με BrilliantLight	•
Άνεση για τον χρήστη	
Σύστημα στάθμευσης για διακοπές στο σκούπισμα	•
Μπαταρία ιόντων λιθίου	•
Λειτουργία 3 σε 1	•
Σύστημα φίλτρου	
ComfortClean	•
Φίλτρο εξαερισμού	Φίλτρο HEPA Lifetime
Χωρητικότητα σακούλας σε l	0,5
Τεχνικά στοιχεία	
Τύπος μπαταρίας	ιόντων λιθίου
Ονομαστική ισχύς μπαταρίας σε mAh	2500
Ένταση σε dB	74,0
Πλάτος σε mm	260
Ύψος σε mm	1297
Βάθος σε mm	280
Βάρος σε kg	3,6
Τάση	25,2
Ελάχιστος χρόνος ανεξάρτητης λειτουργίας PowerUnit	70
Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας με ηλεκτρικά εξαρτήματα	38
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας με ηλεκτρικά εξαρτήματα	15
Επιφάνεια καθαρισμού σε m ²	160
Χρόνος επαναφόρτισης σε min.	240
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL με BrilliantLight	•
Εργαλείο καθαρισμού	Όχι
Επιτοίχια τοποθέτηση	•
Τροφοδοτικό	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Καθαριστικό γενικής χρήσης (ml)	500