

H 7464 BP

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με θερμόμετρο ψητού και φωτισμό LED.



- Μεγάλη οθόνη ευκρινούς κειμένου με σύστημα ελέγχου αφής – DirectSensor
- Πανεύκολος καθαρισμός – εξοπλισμός καθαρισμού με πυρόλυση και PyroFit
- Πολύ αφράτη ζύμη και όμορφα ροδισμένη κρούστα – Moisture plus
- Διασφαλίζει ότι το φαγητό δεν θα παραψηθεί – TasteControl
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home



EAN: 4002516936961 / Αριθμός υλικού: 12885000 /


Παλαιός αριθμός υλικού: 22746405D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Μπεζ περλέ
VitroLine	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
TasteControl	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Θερμόμετρο ψητού	Με καλώδιο
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Θερμός αέρας plus	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Klima Plus	•
Moisture plus με αυτόματο ψήσιμο	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Moisture plus με εντατικό ψήσιμο	•
Klima plus με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ	•
Κάτω αντίσταση	•
Θερμός αέρας Eco	•
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Χρονικά προγραμματιζόμενη ριπή ατμού	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•

H 7464 BP

Φούρνος

ομοιόμορφος σχεδιασμός με θερμόμετρο ψητού και φωτισμό LED.



EAN: 4002516936961 / Αριθμός υλικού: 12885000 /

Παλιός αριθμός υλικού: 22746405D

Εξατομικευμένες ρυθμίσεις

•

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW	1,10
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	0,3
Σωλήνας αναρρόφησης για άντληση νερού	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Κλείδωμα πόρτας κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Θερμοκρασίες σε °C	30–300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	568
Βάρος σε kg	47,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50

Η 7464 BP
Φούρνος
ομοιόμορφος σχεδιασμός με θερμόμετρο ψητού και φωτισμό LED.



EAN: 4002516936961 / Αριθμός υλικού: 12885000 /
Παλιός αριθμός υλικού: 22746405D

Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	Ναι
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ρηχό ταψί με PerfectClean HBB 71	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα ψησίματος PyroFit	1
Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip PyroFit	1
Ενσύρματο θερμόμετρο ψητού	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PyroFit (ζεύγος)	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugûês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


H 7464 BP

Φούρνος


ομοιόμορφος σχεδιασμός με θερμόμετρο ψητού και φωτισμό LED.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings