

PWM 935 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)

- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.



- Όγκος του κυψελωτού κάδου 320 l, μέγιστο φορτίο 35.0 kg
- 19% μικρότερη κατανάλωση νερού και 40% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος*
- Σύντομο επακόλουθο στέγνωμα χάρη στο BoostSpin
- Βέλτιστος χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro Plus
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

* Με βάση το πρόγραμμα για χρωματιστά στους 60°C με σύνδεση ζεστού νερού, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

EAN: 4002516927860 / Αριθμός υλικού: 12886850 / Παλαιός αριθμός υλικού: 51935002EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	35,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	35,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	320
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	415
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπή συχνότητας	•
Πατενταρισμένος ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος 2.0	•

Εφαρμογή

Κατάλληλο για ξενοδοχεία και εστιατόρια	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περίθαλψης	•

Στοιχεία απόδοσης

Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	6,80
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,18
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	6,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,05
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	238,6
Κατανάλωση νερού για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	392,5
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	6,34

PWM 935 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)

- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.



EAN: 4002516927860 / Αριθμός υλικού: 12886850 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51935002EU

Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	7,20
--	------

Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	47
---	----

Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	226,5
--	-------

Κατανάλωση νερού για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l	404,2
---	-------

Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	1,75
---	------

Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh	2,61
---	------

Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	47
--	----

Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	224,4
---	-------

Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	4,18
--	------

Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	37
---	----

Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	217,4
--	-------

Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,67
---	------

Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	34
--	----

Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση κρύου νερού	52
---	----

Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση ζεστού νερού	50
--	----

Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	50
---	----

Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	43
--	----

Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε %	12
---	----

Ταχύτητα στροφών σε rpm	1060
-------------------------	------

Συντελεστής g	502
---------------	-----

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
---	-------

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro Plus
-------------------	------------------

Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
----------------------------	----------------------------

Δυνατότητα προ-διαμόρφωσης για συγκεκριμένο πελάτη	•
--	---

Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
---	--------------------

Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
--------------------------	---

Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
------------------------------	---

Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
------------------------------------	---

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•
---	---

Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος	•
--	---

PWM 935 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)

- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.

EAN: 4002516927860 / Αριθμός υλικού: 12886850 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 51935002EU

Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων	•
Προγράμματα για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Προγράμματα για στεγνοκαθαριστήρια	•
Προγράμματα για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις	•
Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Προγράμματα για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Προγράμματα για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Προγράμματα για νοσοκομεία	•
Προγράμματα για κάμπινγκ	•
Προγράμματα για αθλητικούς συλλόγους	•
Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	4 τμήματα
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Άμεσος ατμός
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς ατμού σε kW	40,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,10
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,10
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]	2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1646
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1275
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1793
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1365
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1425
Καθαρό βάρος σε kg	658,0
Μικτό βάρος σε kg	715
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	9458
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	71 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,10

PWM 935 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)

- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.

EAN: 4002516927860 / Αριθμός υλικού: 12886850 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 51935002EU

Χαρακτηριστικά	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας	•
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικά)	•
Βάση ζύγισης (προαιρετικά)	•
Προσθήκη ψατισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Αποδοτικός γρήγορος κύκλος στύψιματος	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Χωρητικότητες	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	26
Κράνη [πλήθος]	10
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	6
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	9
Χημικές προστατευτικές στολές [αριθμός]	4
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	4
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	8
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	4
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	8
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	800
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	184
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	159
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	292
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	206
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	5
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•

PWM 935 [SD DV DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (άμεσα)

- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.



EAN: 4002516927860 / Αριθμός υλικού: 12886850 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51935002EU

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•