

## PWM 935 [RH DV DD]

Επαγγελμα. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ  
- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.



- Όγκος του κυψελωτού κάδου 320 l, μέγιστο φορτίο 35.0 kg
- 19% μικρότερη κατανάλωση νερού και 40% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος\*
- Σύντομο επακόλουθο στέγνωμα χάρη στο BoostSpin
- Βέλτιστος χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro Plus
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

\* Με βάση το πρόγραμμα για χρωματιστά στους 60°C με σύνδεση ζεστού νερού, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

EAN: 4002516927884 / Αριθμός υλικού: 12886870 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 51935003EU

### Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Τύπος κατασκευής                                      | Εμπρόσθια φόρτωση   |
| Εύρος                                                 | Performance Plus    |
| Πρόσοψη                                               | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χρώμα πίνακα ελέγχου                                  | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg | 35,0                |
| Αναλογία φορτίου                                      | 1:9                 |
| Φορτίο σε kg                                          | 35,0                |
| Χωρητικότητα κάδου σε l                               | 320                 |
| Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm                              | 415                 |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες                     | 180                 |
| Άρθρωση πόρτας                                        | δεξιά               |
| Αυτόματο κλείδωμα πόρτας                              | •                   |
| Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπή συχνότητας     | •                   |
| Πατενταρισμένος ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος 2.0       | •                   |

### Εφαρμογή

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Κατάλληλο για ξενοδοχεία και εστιατόρια                    | • |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία | • |
| Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων                     | • |
| Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια                           | • |
| Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια                      | • |
| Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις                          | • |
| Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης            | • |
| Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους    | • |
| Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία | • |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία                                   | • |
| Κατάλληλο για κάμπινγκ                                     | • |
| Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία                            | • |
| Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια         | • |
| Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών                   | • |
| Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων              | • |
| Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών     | • |
| Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περίθαλψης            | • |

### Στοιχεία απόδοσης

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών                                                           | •     |
| Αποδεδειγμένη υγιεινή                                                                      | •     |
| Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg                                     | 6,80  |
| Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg                               | 0,18  |
| Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg                                    | 6,50  |
| Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg                              | 0,05  |
| Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l                                                | 238,6 |
| Κατανάλωση νερού για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l | 392,5 |
| Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW                                           | 6,34  |

## PWM 935 [RH DV DD]

Επαγγελμ. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ  
- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.



EAN: 4002516927884 / Αριθμός υλικού: 12886870 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 51935003EU

|                                                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh               | 7,20                       |
| Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού                                                    | 65                         |
| Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l                                                                   | 226,5                      |
| Κατανάλωση νερού για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l                    | 404,2                      |
| Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW                                                              | 1,75                       |
| Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh              | 2,61                       |
| Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού                                         | 49                         |
| Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l                                                  | 224,4                      |
| Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO                                                   | 4,18                       |
| Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO                                  | 46                         |
| Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l                                                 | 217,4                      |
| Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO                                                  | 0,67                       |
| Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO                       | 35                         |
| Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση κρύου νερού  | 68                         |
| Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση ζεστού νερού | 51                         |
| Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %                                                    | 50                         |
| Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %                                                   | 43                         |
| Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε %                                              | 12                         |
| Ταχύτητα στροφών σε rpm                                                                                        | 1060                       |
| Συντελεστής g                                                                                                  | 502                        |
| Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας                                                                      | 30000                      |
| <b>Στοιχεία ελέγχου</b>                                                                                        |                            |
| Σύστημα χειρισμού                                                                                              | M Touch Pro Plus           |
| Δυνατότητα προγραμματισμού                                                                                     | Ελεύθερα προγραμματιζόμενο |
| Δυνατότητα προ-διαμόρφωσης για συγκεκριμένο πελάτη                                                             | •                          |
| Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες                                                              | Ελεύθερης επιλογής         |
| Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου                                                                                       | •                          |
| Ένδειξη προόδου προγράμματος                                                                                   | •                          |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης                                                                             | •                          |
| Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή                                                      | •                          |
| Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος                                             | •                          |

## PWM 935 [RH DV DD]

Επαγγελμ. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ  
- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.

EAN: 4002516927884 / Αριθμός υλικού: 12886870 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 51935003EU

| Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Βασικά προγράμματα                                                | •                        |
| Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας             | •                        |
| Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων                     | •                        |
| Προγράμματα για διαχείριση εγκαταστάσεων                          | •                        |
| Προγράμματα για στεγνοκαθαριστήρια                                | •                        |
| Προγράμματα για επαγγελματικά πλυντήρια                           | •                        |
| Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις                               | •                        |
| Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης                 | •                        |
| Προγράμματα για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους         | •                        |
| Προγράμματα για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία      | •                        |
| Προγράμματα για νοσοκομεία                                        | •                        |
| Προγράμματα για κάμπινγκ                                          | •                        |
| Προγράμματα για αθλητικούς συλλόγους                              | •                        |
| Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια            | •                        |
| Δοσομέτρηση                                                       |                          |
| Θήκη απορρυπαντικού                                               | 4 τμήματα                |
| Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός] | 12                       |
| Αισθητήρας κενού                                                  | •                        |
| Βασική ηλεκτρική παροχή                                           |                          |
| Τύπος θέρμανσης                                                   | Ηλεκτρική                |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση                                             | 3N AC 400V 50HZ          |
| Θερμαντική ισχύς σε kW                                            | 15,00                    |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW                                     | 16,60                    |
| Ασφάλεια σε A                                                     | 35                       |
| Πιθανή παραλλαγή τάσης 1                                          |                          |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση                                             | 3N AC 400V 60HZ          |
| Θερμαντική ισχύς σε kW                                            | 15,00                    |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW                                     | 16,60                    |
| Ασφάλεια σε A                                                     | 35                       |
| Παροχή / αποχέτευση νερού                                         |                          |
| Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός]                               | 2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση |
| Βαλβίδα αποχέτευσης                                               | DN 70                    |
| Διαστάσεις και βάρος                                              |                          |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm                                 | 1646                     |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm                               | 1090                     |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm                                | 1275                     |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm                           | 1793                     |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm                         | 1365                     |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm                          | 1425                     |
| Καθαρό βάρος σε kg                                                | 658,0                    |
| Μικτό βάρος σε kg                                                 | 715                      |
| Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N                                       | 9458                     |
| Δεδομένα εκπομπών                                                 |                          |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας                 | 71 dB(A) re 20 μPa       |
| Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα                            | 6,10                     |

PWM 935 [RH DV DD]

Επαγγελμα. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ  
- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.

EAN: 4002516927884 / Αριθμός υλικού: 12886870 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 51935003EU

| Χαρακτηριστικά                                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Πατενταρισμένο προστύψιμο                                                               | •   |
| Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού                                                       | •   |
| Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας                                                       | •   |
| Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας                                                 | •   |
| Ξέβγαλμα απολύμανσης                                                                    | •   |
| Αποτελεσματικά πτερύγια άντλησης                                                        | •   |
| EcoSpeed                                                                                | •   |
| BoostSpin                                                                               | •   |
| Παρακολούθηση θερμοκρασίας                                                              | •   |
| Ειδικό θερμαντικό στοιχείο                                                              | •   |
| Αυτόματος έλεγχος φορτίου +                                                             | •   |
| Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικά)                                          | •   |
| Βάση ζύγισης (προαιρετικά)                                                              | •   |
| Προσθήκη ψατισμού                                                                       | •   |
| Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου                                           | •   |
| Αποδοτικός γρήγορος κύκλος στύψιματος                                                   | •   |
| Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης                                                       | •   |
| Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής                                                         | •   |
| Επιλογές σύνδεσης                                                                       |     |
| Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)                                                          | •   |
| Οπτική διασύνδεση service                                                               | •   |
| Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά) | •   |
| Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)                                                            | •   |
| LAN                                                                                     | •   |
| WiFi                                                                                    | •   |
| Connector Box                                                                           | •   |
| Χωρητικότητες                                                                           |     |
| Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]                                                          | 26  |
| Κράνη [πλήθος]                                                                          | 10  |
| Φόρμες εργασίας [αριθμός]                                                               | 6   |
| Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]                                                         | 9   |
| Χημικές προστατευτικές στολές [αριθμός]                                                 | 4   |
| Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]                                                           | 4   |
| Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]                                                           | 8   |
| Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]                                                         | 4   |
| Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]                                                         | 8   |
| Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]                                                        | 800 |
| Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]                                        | 184 |
| Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]                                        | 159 |
| Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός]                                         | 292 |
| Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός]                                         | 206 |
| Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]                                                   | 5   |
| Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα                                                         |     |
| CE                                                                                      | •   |
| VDE-EMC                                                                                 | •   |
| VDE                                                                                     | •   |
| Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4                                       | •   |

PWM 935 [RH DV DD]

Επαγγελμ. πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρ. θερμαινόμενο με μειωμ. θερμαντική ισχύ  
- ελεύθερα προγραμματιζόμ. Φορτίο 35 kg.



EAN: 4002516927884 / Αριθμός υλικού: 12886870 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 51935003EU

WEEE

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•

•