


E 940

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο σε 2 επίπεδα.



- Η κιν. μον. έγχυσης χρησιμοποιείται και χωρίς το επάνω επίπεδο
- Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου
- Το κάτω επίπεδο διαθέτει συνολικά 115 ακροφύσια με κλιπ

EAN: 4002516948483 / Αριθμός υλικού: 12895220 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69594002D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8527

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Κατηγορία προϊόντων

Κινητή μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Χωρητικότητα

Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]

115

Συνοδευτικό πακέτο

Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (με μαγνήτες) [πλήθος]

1