

E 941

Κινητό κάνιστρο
για μονάδες σε 2 επίπεδα.



- Κατάλληλο για έως 2 μονάδες ανά επίπεδο ανάλογα το μέγ. φορτίου
- Σύζευξη συρ. κάνιστρου στην παροχή νερού και αέρα στεγνώματος
- Τα διάκενα είναι διαφορετικά στα δύο επίπεδα

EAN: 4002516949404 / Αριθμός υλικού: 12895230 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69594102D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8527

•

PG 8528

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Κατηγορία προϊόντων

Κινητή μονάδα για ορθοπεδικά εργαλεία

•

Άλλες κινητές μονάδες

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Συνοδευτικό πακέτο

Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (με μαγνήτες) [πλήθος]

1