

E 943/2

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο 100 - 500 ml.



- 32 ακροφύσια (E 351) 4 x 160 mm με κλιπ (E 353)

EAN: 4002516948452 / Αριθμός υλικού: 12897120 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69594304D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8527

•

PG 8528

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χωρητικότητα

Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]

32