

E 957

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 12 γυάλινων σκευών εργαστηρίου μεγάλου όγκου.



- Διαθέτει 12 ακροφύσια Ø 10 mm
- Πλαίσιο στήριξης με ρυθμιζόμενο ύψος
- Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου
- Μέγ. κατακόρυφο διάκενο από το ένθετο αστέρα: 615 mm
- Απαιτείται σετ μετατροπής A 857
- (δεν περιλαμβάνεται) για χρήση σε PLW 861x

EAN: 4002516949695 / Αριθμός υλικού: 12901310 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69595702D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8527

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Κατηγορία προϊόντων

Άλλες κινητές μονάδες

•

Μονάδα για ογκώδη γυάλινα είδη εργαστηρίου

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Μέγιστο κατακόρυφο διάκενο σε mm

615

Χωρητικότητα

Ογκώδη γυάλινα σκεύη εργαστηρίου [πλήθος]

12