

KMDA 7272-1 FR Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών



- Το πιο ήσυχο TwoInOne από τη Miele— Silence Motor
- Ευρυχωρία: 4 στρογγυλές εστίες
- Αυτόματη ρύθμιση ισχύος του απορροφητήρα Con@ctivity
- Μικρό σύστημα ελέγχου με την οθόνη αριθμών—ComfortSelect Plus
- Ευέλικτη εγκατάσταση – Plug&Play, ανακύκλωση αέρα με αγωγό ή σύστημα εξαερισμού



EAN: 4002516943655 / Αριθμός υλικού: 12904780 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 26727276D

Γενικές πληροφορίες

Αναγνωριστικό μοντέλου	KMDA 7272-1 FR Silence
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12904780
Αριθμός EAN	4002516943655
Βαθμίδα προϊόντος	Silver

Τύπος κατασκευής

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών	•
--	---

Τρόποι λειτουργίας

Εξαγόμενος αέρας καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DMK 150-1
Αέρας ανακύκλωσης καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Αέρας ανακύκλωσης καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	Τοποθ. εκ των υστέρων
Μη καθοδηγούμενος αέρας ανακύκλωσης (εγκατάσταση Plug&Play)	•

Σχεδιασμός

Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χωρίς πλαίσιο – τοποθέτηση σε επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Ανοξείδωτο πλαίσιο	•
Χωνευτός απορροφητήρας	•
Χρώμα σχάρας κάλυψης	Μαύρο

Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Μέγιστος αριθμός σκευών	4

1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος

Θέση	εμπρός αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 110-220
Μέγ. ισχύς σε W	2300
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000

2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος

Θέση	πίσω αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 100-190
Μέγ. ισχύς σε W	1400
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	2100

3η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος

Θέση	πίσω δεξιά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 110-220
Μέγ. ισχύς σε W	2300
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000

4η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος

Θέση	εμπρός δεξιά
------	--------------

KMDA 7272-1 FR Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών



EAN: 4002516943655 / Αριθμός υλικού: 12904780 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 26727276D

Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 100-190
Μέγ. ισχύς σε W	1400
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	2100
Άνεση για τον χρήστη	
Con@ctivity	•
Ψηφιακή ένδειξη βαθμίδας ισχύος	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	ComfortSelect Plus
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Μόνιμη αναγνώριση σκευών	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Αυτόματη προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Μοτέρ ECO	•
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,3
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10
Μοτέρ Silence	•
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	NA
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Σύστημα φίλτρου	
Αριθμός μεταλλικών φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m³/h) κατά EN 61591	205
Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m³/h) κατά EN 61591	533
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m³/h) κατά EN 61591	606

KMDA 7272-1 FR Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών

EAN: 4002516943655 / Αριθμός υλικού: 12904780 /
Παλιός αριθμός υλικού: 26727276D

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	605
Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	41
Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	64
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	68
Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	28,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	68,0
Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	51,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	54,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	54,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	160
Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	475
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	510
Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	46,0
Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	68,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	70,0
Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	33,0
Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	55,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	57,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Εντοικισμένος ανεμιστήρας ψύξης	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	806
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	194
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	526
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	194
Αριθμός φάσεων	3
Διαστάσεις εντοικισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	780 mm
Διαστάσεις εντοικισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	500 mm

KMDA 7272-1 FR Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών





EAN: 4002516943655 / Αριθμός υλικού: 12904780 /
Παλιός αριθμός υλικού: 26727276D




Βάρος σε kg	16
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,50
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,6
Ουδέτερος αγωγός	Ναι
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι
Φίλτρο ενεργού άνθρακα DKF 35-P	•
Προσαρμογέας Plug & Play	•

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών




Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA 7272-1 FR Silence


Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7272-1 FR Silence




Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air


Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template