

KMDA 7473-1 FL Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών



- Το πιο ήσυχο TwoInOne από τη Miele— Silence Motor
- Ευρυχωρία: 4 μεγάλες εστίες με 2 ζώνες Flex
- Αυτόματη ρύθμιση ισχύος του απορροφητήρα Con@ctivity
- Μικρό σύστημα ελέγχου με την οθόνη αριθμών—ComfortSelect Plus
- Ευέλικτη εγκατάσταση – Plug&Play, ανακύκλωση αέρα με αγωγό ή σύστημα εξαερισμού



EAN: 4002516943730 / Αριθμός υλικού: 12904810 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 26747375D

Γενικές πληροφορίες

Αναγνωριστικό μοντέλου	KMDA 7473-1 FL Silence
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12904810
Αριθμός EAN	4002516943730
Βαθμίδα προϊόντος	Gold

Τύπος κατασκευής

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών	•
--	---

Τρόποι λειτουργίας

Εξαγόμενος αέρας καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DMK 150-1
Αέρας ανακύκλωσης καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Αέρας ανακύκλωσης καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	Τοποθ. εκ των υστέρων
Μη καθοδηγούμενος αέρας ανακύκλωσης (εγκατάσταση Plug&Play)	•

Σχεδιασμός

Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χωρίς πλαίσιο – τοποθέτηση σε επιφάνεια	•
Χωνευτό	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Χωνευτός απορροφητήρας	•
Χρώμα σχάρας κάλυψης	Ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	2
Μέγιστος αριθμός σκευών	4

Ζώνες μαγειρέματος PowerFlex

Αρ.	4
Τύπος	Ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος
Μέγεθος σε mm	Ø 110-210
Μέγ. ισχύς σε W	2100
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000

1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος

Θέση	Αριστερά
Τύπος	Ευέλικτη εστία
Μέγεθος σε mm	210x420
Μέγ. ισχύς σε W	3000
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3700

2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος

Θέση	δεξιά
Τύπος	Ευέλικτη ζώνη μαγειρέματος
Μέγεθος σε mm	210x420
Μέγ. ισχύς σε W	3000
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3700

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home	•
---------------------------	---

KMDA 7473-1 FL Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών



EAN: 4002516943730 / Αριθμός υλικού: 12904810 /
Παλιός αριθμός υλικού: 26747375D

Con@ctivity	•
Ψηφιακή ένδειξη βαθμίδας ισχύος	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	ComfortSelect Plus
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Διατήρηση θερμότητας plus	•
Μόνιμη αναγνώριση σκευών	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Προστασία σκουπίσματος	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Αυτόματη προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Μοτέρ ECO	•
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,3
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10
Μοτέρ Silence	•
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	NA
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Σύστημα φίλτρου	
Αριθμός μεταλλικών φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	205
Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	533
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	606
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	605
Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	41

KMDA 7473-1 FL Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών

EAN: 4002516943730 / Αριθμός υλικού: 12904810 /
Παλιός αριθμός υλικού: 26747375D

Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	64
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	68
Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	28,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	68,0
Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	51,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	54,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 µPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	54,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m³/h) κατά EN 61591	160
Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m³/h) κατά EN 61591	475
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591	510
Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	46,0
Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	68,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	70,0
Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	33,0
Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 µPa) κατά EN 60704-2-13	55,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 µPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	57,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Εντοπισμένος ανεμιστήρας ψύξης	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	800
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	200
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	520
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	200
Αριθμός φάσεων	3
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	780 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	500 mm
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	780
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	500
Βάρος σε kg	15

KMDA 7473-1 FL Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών




EAN: 4002516943730 / Αριθμός υλικού: 12904810 /
Παλιός αριθμός υλικού: 26747375D


Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	804
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	524
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,50
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,6
Ουδέτερος αγωγός	Ναι
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι
Φίλτρο ενεργού άνθρακα DKF 35-P	•
Προσαρμογέας Plug & Play	•

KMDA 7473-1 FL Silence


Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7473-1 FL Silence


Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA 7473-1 FL Silence


Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA 7473-1 FL Silence


Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template