

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών

800 mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | SilenceMotor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL



- Το πιο ήσυχο TwoInOne από τη Miele– Silence Motor
- Ο ολόμαυρος σχεδιασμός προσφέρει κομψό αισθητικό αποτέλεσμα.
- Περισσότερος χώρος: 4 μεγάλες ζώνες μαγειρέματος με 2 περιοχές PowerFlex XL
- Αυτόματη ρύθμιση ισχύος του απορροφητήρα Con@ctivity
- Ευέλικτη εγκατάσταση – Plug&Play, ανακύκλωση αέρα με αγωγό ή σύστημα εξαερισμού



EAN: 4002516943624 / Αριθμός υλικού: 12904820 / Παλαιός αριθμός υλικού: 26767675D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12904820
Αριθμός EAN	4002516943624
Βαθμίδα προϊόντος	Platinum
Τύπος κατασκευής	
Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών	•
Τρόποι λειτουργίας	
Εξαγόμενος αέρας καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DMK 150-1
Αέρας ανακύκλωσης καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Μη καθοδηγούμενος αέρας ανακύκλωσης (εγκατάσταση Plug&Play)	•
Σχεδιασμός	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χωρίς πλαίσιο – τοποθέτηση σε επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Χωνευτός απορροφητήρας	•
Χωνευτό	•
Χρώμα σχάρας κάλυψης	Μαύρο
Χρώμα φίλτρου λίπους	Μαύρο
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	2
Μέγιστος αριθμός σκευών	4
Ζώνες μαγειρέματος PowerFlex	
Αρ.	4
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL
Μέγεθος σε mm	Ø 150 – 230
Μέγ. ισχύς σε W	2100
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	3650
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	Αριστερά
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL
Μέγεθος σε mm	230x460
Μέγ. ισχύς σε W	3400
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	4800
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	7300
2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	δεξιά
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL
Μέγεθος σε mm	230x460
Μέγ. ισχύς σε W	3400

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών

800 mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | SilenceMotor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL



EAN: 4002516943624 / Αριθμός υλικού: 12904820 /

Παλιός αριθμός υλικού: 26767675D

Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	4800
------------------------------------	------

Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	7300
--	------

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home	•
---------------------------	---

Con@ctivity	•
-------------	---

Ψηφιακή ένδειξη βαθμίδας ισχύος	•
---------------------------------	---

Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	ComfortSelect λευκό
------------------------------	---------------------

Χρώμα οθόνης	Λευκό
--------------	-------

Μόνιμη αναγνώριση σκευών	•
--------------------------	---

Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
----------------------------	---

Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
--	---

Λειτουργία Stop & Go	•
----------------------	---

Προστασία σκουπίσματος	•
------------------------	---

Λειτουργία ανάκλησης	•
----------------------	---

Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
---------------------------------	---

Χρονόμετρο	•
------------	---

Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
--------------------------	---

Αυτόματη προθέρμανση	•
----------------------	---

Διατήρηση θερμότητας	•
----------------------	---

Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
--	---

Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
--	---

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
--------------------------------------	----

Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
--	-----

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,3
---	------

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
--	-----

Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
--------------------------------------	---

Μοτέρ ECO	•
-----------	---

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
--	----

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
---	----

Μοτέρ Silence	•
---------------	---

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10
--	----

Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
--------------------------------	---

Ενεργειακή κλάση φωτισμού	NA
---------------------------	----

Ενεργειακή κλάση φωτισμού	NA
---------------------------	----

Ενεργειακή κλάση φωτισμού	NA
---------------------------	----

Ενεργειακή κλάση φωτισμού	NA
---------------------------	----

Ευκολία στο καθάρισμα

Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
---------------------------------------	---

Εξαγωγή

Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	205
---	-----

Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	533
---	-----

Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	606
--	-----

Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	41
--	----

Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	64
--	----

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	68
--	----

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	68
--	----

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	68
--	----

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών

800 mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | SilenceMotor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL

EAN: 4002516943624 / Αριθμός υλικού: 12904820 /

Παλιός αριθμός υλικού: 26767675D

Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 28,0

Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 51,0

Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 54,0

Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m³/h) κατά EN 61591 160

Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m³/h) κατά EN 61591 475

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 510

Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 46,0

Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 68,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 70,0

Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 33,0

Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 55,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 57,0

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

Λειτουργία κλειδώματος •

Κλειδώμα συστήματος •

Εντοικισμένος ανεμιστήρας ψύξης •

Προστασία από υπερθέρμανση •

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας •

Σύνδεση για διακόπτη επαφής παραθύρου •

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος) 800

Διαστάσεις σε mm (ύψος) 238

Διαστάσεις σε mm (βάθος) 520

Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm 238

Διαστάσεις εντοικισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια 780 mm

Διαστάσεις εντοικισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια 500 mm

Εσωτερικές διαστάσεις εντοικισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση 780

Εσωτερικές διαστάσεις εντοικισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση 500

Βάρος σε kg 20

Εξωτερικές διαστάσεις εντοικισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση 804

Εξωτερικές διαστάσεις εντοικισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση 524

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 7,50

Τάση σε V 230

Συχνότητα σε Hz 50-60

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών

800 mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | SilenceMotor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL



EAN: 4002516943624 / Αριθμός υλικού: 12904820 /

Παλιός αριθμός υλικού: 26767675D

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

1,6

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ναι

Φίλτρο ενεργού άνθρακα DKF 35-P

•


Προσαρμογέας Plug & Play

•


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών


800 mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | SilenceMotor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών


800 mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | SilenceMotor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών




800 mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | SilenceMotor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlex XL



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm