

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα

800mm|Εξαγωγήκαιανακύκλωσηαέρα|SilenceMotor|ΕπιφάνειαμαγειρέματοςPowerFlexXL|MattFinish



- Το πιο ήσυχο TwoInOne από τη Miele– Silence Motor
- Κομψό φινιρίσμα για μοναδικό σχεδιασμό κουζίνας – MattFinish
- Περισσότερος χώρος: 4 μεγάλες ζώνες μαγειρέματος με 2 περιοχές PowerFlex XL
- Δικτύωση με Con@ctivity και Miele@home
- Ευέλικτη εγκατάσταση – Plug&Play, ανακύκλωση αέρα με αγωγή ή σύστημα εξαερισμού



EAN: 4002516943716 / Αριθμός υλικού: 12904830 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 26787675D

<b>Γενικές πληροφορίες</b>	
Αναγνωριστικό μοντέλου	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12904830
Αριθμός EAN	4002516943716
Κατηγορία μάρκετινγκ	Diamond
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Εξαγόμενος αέρας καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DMK 150-1
Αέρας ανακύκλωσης καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Μη καθοδηγούμενος αέρας ανακύκλωσης (εγκατάσταση Plug&Play)	•
<b>Σχεδιασμός</b>	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χωρίς πλαίσιο – τοποθέτηση σε επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Ματ μαύρο
Επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές	MattFinish
Δεν μένουν δαχτυλιές	•
Χωνευτός απορροφητήρας	•
Χωνευτό	•
Χρώμα σχάρας κάλυψης	Μαύρο
Χρώμα φίλτρου λίπους	Μαύρο
<b>Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος</b>	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	2
Μέγιστος αριθμός σκευών	4
<b>Ζώνες μαγειρέματος PowerFlex</b>	
Αρ.	4
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL
Μέγεθος σε mm	Ø 150 – 230
Μέγ. ισχύς σε W	2100
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	3650
<b>1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	Αριστερά
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL
Μέγεθος σε mm	230x460
Μέγ. ισχύς σε W	3400
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	4800
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	7300
<b>2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>	
Θέση	δεξιά
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα

800mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | Silence Motor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlexXL | MattFinish



EAN: 4002516943716 / Αριθμός υλικού: 12904830 /

Παλιός αριθμός υλικού: 26787675D

Μέγεθος σε mm	230x460
---------------	---------

Μέγ. ισχύς σε W	3400
-----------------	------

Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	4800
------------------------------------	------

Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	7300
--	------

#### Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home	•
---------------------------	---

Con@ctivity	•
-------------	---

Ψηφιακή ένδειξη βαθμίδας ισχύος	•
---------------------------------	---

Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	ComfortSelect Λευκό
------------------------------	---------------------

Χρώμα οθόνης	Λευκό
--------------	-------

Μόνιμη αναγνώριση σκευών	•
--------------------------	---

Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
----------------------------	---

Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
--	---

Λειτουργία Stop & Go	•
----------------------	---

Προστασία σκουπίσματος	•
------------------------	---

Λειτουργία ανάκλησης	•
----------------------	---

Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
---------------------------------	---

Χρονόμετρο	•
------------	---

Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
--------------------------	---

Αυτόματη προθέρμανση	•
----------------------	---

Διατήρηση θερμότητας	•
----------------------	---

Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
--	---

Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
--	---

#### Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
--------------------------------------	----

Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
--	-----

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
--	-----

Μοτέρ ECO	•
-----------	---

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
---	----

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,3
---	------

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10
--	----

Μοτέρ Silence	•
---------------	---

Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
--	----

Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
--------------------------------	---

Ενεργειακή κλάση φωτισμού	NA
---------------------------	----

Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
--------------------------------------	---

#### Ευκολία στο καθάρισμα

Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
---------------------------------------	---

#### Σύστημα φίλτρου

Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
--	---

#### Εξαγωγή

Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	205
---	-----

Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	533
---	-----

Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	606
--	-----

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα

800mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | Silence Motor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlexXL | MattFinish

EAN: 4002516943716 / Αριθμός υλικού: 12904830 /

Παλιός αριθμός υλικού: 26787675D

Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 41

Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 64

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 68

Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 28,0

Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 51,0

Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 54,0

#### Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m<sup>3</sup>/h) κατά EN 61591 160

Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m<sup>3</sup>/h) κατά EN 61591 475

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) κατά EN 61591 510

Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 46,0

Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 68,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 70,0

Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 33,0

Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 55,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 57,0

#### Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

Λειτουργία κλειδώματος •

Κλείδωμα συστήματος •

Εντοικισμένος ανεμιστήρας ψύξης •

Προστασία από υπερθέρμανση •

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας •

Σύνδεση για διακόπτη επαφής παραθύρου •

#### Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος) 800

Διαστάσεις σε mm (ύψος) 238

Διαστάσεις σε mm (βάθος) 520

Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm 238

Διαστάσεις εντοικισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια 780 mm

Διαστάσεις εντοικισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια 500 mm

Εσωτερικές διαστάσεις εντοικισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση 780

Εσωτερικές διαστάσεις εντοικισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση 500

Βάρος σε kg 20

Εξωτερικές διαστάσεις εντοικισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση 804

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα

800mm|Εξαγωγήκαιανακύκλωσηαέρα|SilenceMotor|ΕπιφάνειαμαγειρέματοςPowerFlexXL|MattFinish



EAN: 4002516943716 / Αριθμός υλικού: 12904830 /

Παλιός αριθμός υλικού: 26787675D

Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με  
χωνευτή τοποθέτηση 524

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 7,50

Τάση σε V 230

Συχνότητα σε Hz 50-60

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m 1,6

#### Παρεχόμενα εξαρτήματα

Καλώδιο τροφοδοσίας Ναι


Φίλτρο ενεργού άνθρακα DKF 35-P •

Προσαρμογέας Plug & Play •


## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα


800mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | Silence Motor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlexXL | MattFinish




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα




800mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | Silence Motor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlexXL | MattFinish



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα




800mm | Εξαγωγή και ανακύκλωση αέρα | Silence Motor | Επιφάνεια μαγειρέματος PowerFlexXL | MattFinish



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm