

KM 8575 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

916 mm | Panorama-Design | Επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex | M Sense ready



- 4 ζώνες μαγειρέματος με 2 ισχυρές επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex
- Ρυθμίσεις ακριβείας μέσω 6 ρυθμιστικών MultiSlide περιλ. έξυπνης δικτύωσης
- Έτοιμο για βοήθεια μαγ. + τηγαν. με το μαγειρικό σκεύος M Sense – M Sense ready
- Μικρότερη διάρκεια προθέρμανσης χάρη στο Booster
- Σε πλάτος 916 mm και Panorama-Design για χωνευτή ή επιφανειακή εγκατάσταση


EAN: 4002516951926 / Αριθμός υλικού: 12911510 / Παλιός αριθμός υλικού: 26185751D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	KM 8575 FL
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12911510
Αριθμός EAN	4002516951926
Κατηγορία μάρκετινγκ	Gold
Τύπος θέρμανσης	
Τύπος θέρμανσης	Επαγωγική
Τύπος κατασκευής	
Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
Σχεδιασμός	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Χωνευτό	•
Επιδαπέδια εγκατάσταση	•
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	2
Μέγιστος αριθμός σκευών	4
Ζώνες μαγειρέματος PowerFlex	
Αρ.	4
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex
Μέγεθος σε mm	Ø 120 – 230
Μέγ. ισχύς σε W	2100
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3650
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	Αριστερά
Τύπος	Γέφυρα PowerFlex
Μέγεθος σε mm	250x390
Μέγ. ισχύς σε W	4200
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	7360
2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	δεξιά
Τύπος	Γέφυρα PowerFlex
Μέγεθος σε mm	250x390
Μέγ. ισχύς σε W	4200
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	7360
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Con@ctivity	•
Αναγνώριση σκεύους και μεγέθους σκεύους	•
M Sense διαθέσιμο	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	MultiSlide
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Έξυπνη αναγνώριση σκευών	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Προστασία σκουπίσματος	•
Λειτουργία ανάκλησης	•

KM 8575 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

916 mm | Panorama-Design | Επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex | M Sense ready




EAN: 4002516951926 / Αριθμός υλικού: 12911510 / Παλιός αριθμός υλικού: 26185751D

Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Αυτόματη προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Προγράμματα υποβοήθησης	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Εντοκισμένος ανεμιστήρας ψύξης	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	51 x 916 x 408
Διαστάσεις (Π x Β) σε mm	916 x 51 x 408
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	916
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	51
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	408
Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για τοποθέτηση σε επιφάνεια σε mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για κωνευτή τοποθέτηση σε mm	896/920 x 388/412
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	51
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	886 mm - 896 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	386 mm - 388 mm
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση	896
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση	388
Βάρος σε kg	12
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση	920
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση	412
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,36

KM 8575 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

916 mm | Panorama-Design | Επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex | M Sense ready




EAN: 4002516951926 / Αριθμός υλικού: 12911510 / Παλιός αριθμός υλικού: 26185751D

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,6
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι


KM 8575 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

916 mm | Panorama-Design | Επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex | M Sense ready



KM8575FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)