


KM 8565 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

620 mm | Επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



- Ανθεκτική ματ επιφάνεια για εκλεπτυσμένο σχεδιασμό κουζίνας – MattFinish
- 4 ζώνες μαγειρέματος με 2 ισχυρές επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex
- Ρυθμίσεις ακριβείας μέσω 4 ρυθμιστικών MultiSlide περιλ. έξυπνης δικτύωσης
- Έτοιμο για βοήθεια μαγ. + τηγαν. με το μαγειρικό σκεύος M Sense – M Sense ready
- Πλάτος 620 mm για χωνευτή εφαρμογή ή τοποθέτηση σε επιφάνεια
- Μικρότερη διάρκεια προθέρμανσης χάρη στο Booster


EAN: 4002516951728 / Αριθμός υλικού: 12911530 / Παλιός αριθμός υλικού: 26185652D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	KM 8565 FL MattFinish
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12911530
Αριθμός EAN	4002516951728
Κατηγορία μάρκετινγκ	Gold
Τύπος θέρμανσης	
Τύπος θέρμανσης	Επαγωγική
Τύπος κατασκευής	
Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
Σχεδιασμός	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Ματ μαύρο
Επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές	MattFinish
Χωνευτό	•
Επιδαπέδια εγκατάσταση	•
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	2
Μέγιστος αριθμός σκευών	4
Ζώνες μαγειρέματος PowerFlex	
Αρ.	4
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex
Μέγεθος σε mm	Ø 120 – 230
Μέγ. ισχύς σε W	2100
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3650
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	Αριστερά
Τύπος	Γέφυρα PowerFlex
Μέγεθος σε mm	230x390
Μέγ. ισχύς σε W	4200
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	7360
2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	δεξιά
Τύπος	Γέφυρα PowerFlex
Μέγεθος σε mm	230x390
Μέγ. ισχύς σε W	4200
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	7360
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Con@ctivity	•
Αναγνώριση σκεύους και μεγέθους σκεύους	•
M Sense διαθέσιμο	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	MultiSlide
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Έξυπνη αναγνώριση σκευών	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Προστασία σκουπίσματος	•

KM 8565 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

620 mm | Επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951728 / Αριθμός υλικού: 12911530 / Παλιός αριθμός υλικού: 26185652D

Λειτουργία ανάκλησης	•
Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Αυτόματη προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Προγράμματα υποβοήθησης	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Εντοκισμένος ανεμιστήρας ψύξης	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	51 x 620 x 520
Διαστάσεις (Π x Β) σε mm	620 x 51 x 520
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	620
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	51
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	520
Διαστάσεις εντοκισμού (Π x Β) για τοποθέτηση σε επιφάνεια σε mm	600 mm x 500 mm
Διαστάσεις εντοκισμού (Π x Β) για κωνευτή τοποθέτηση σε mm	600/624 x 500/524
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	51
Διαστάσεις εντοκισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	600 mm
Διαστάσεις εντοκισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	500 mm
Εσωτερικές διαστάσεις εντοκισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση	600
Εσωτερικές διαστάσεις εντοκισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση	500
Βάρος σε kg	10
Εξωτερικές διαστάσεις εντοκισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση	624
Εξωτερικές διαστάσεις εντοκισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση	524

KM 8565 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

620 mm | Επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex | M Sense ready | MattFinish




EAN: 4002516951728 / Αριθμός υλικού: 12911530 / Παλιός αριθμός υλικού: 26185652D

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,36
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,6
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι


KM 8565 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

620 mm | Επιφάνειες μαγειρέματος PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)