

KM 8685 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής
800 mm | Εστία πλήρους επιφάνειας | M Sense ready



- Επαγωγική εστία πλήρους επιφάνειας για έως και 6 μαγειρικά σκεύη
- Ρυθμίσεις ακριβείας μέσω 6 ρυθμιστικών MultiSlide περιλ. έξυπνης δικτύωσης
- Έτοιμο για βοήθεια μαγ. + τηγαν. με το μαγειρικό σκεύος M Sense – M Sense ready
- Μικρότερη διάρκεια προθέρμανσης χάρη στο Booster
- Πλάτος 800 mm για χωνευτή εφαρμογή ή τοποθέτηση σε επιφάνεια

EAN: 4002516951759 / Αριθμός υλικού: 12911650 / Παλιός αριθμός υλικού: 26186851D

| Γενικές πληροφορίες | |
|--|-----------------------------|
| Αναγνωριστικό μοντέλου | KM 8685 FL |
| Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή | 12911650 |
| Αριθμός EAN | 4002516951759 |
| Κατηγορία μάρκετινγκ | Platinum |
| Τύπος θέρμανσης | |
| Τύπος θέρμανσης | Επαγωγική |
| Τύπος κατασκευής | |
| Ανεξάρτητο της κουζίνας | • |
| Σχεδιασμός | |
| Κομψή κεραμική επιφάνεια | • |
| Χρώμα κεραμικής επιφάνειας | Μαύρο |
| Χωνευτό | • |
| Επιδαπέδια εγκατάσταση | • |
| Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος | |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 1 |
| Αριθμός περιοχών μαγειρέματος | 1 |
| Μέγιστος αριθμός σκευών | 6 |
| 1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος | |
| Θέση | Μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα |
| Τύπος | Ολόκληρη η περιοχή |
| Μέγεθος σε mm | 740x380 |
| Μέγ. ισχύς σε W | 2600 |
| Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W | 3650 |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Δικτύωση με το Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Αναγνώριση σκεύους και μεγέθους σκεύους | • |
| M Sense διαθέσιμο | • |
| Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής | MultiSlide |
| Χρώμα οθόνης | Λευκό |
| Έξυπνη αναγνώριση σκευών | • |
| Επαγγελματισμός | • |
| Λειτουργία Stop & Go | • |
| Προστασία σκουπίσματος | • |
| Λειτουργία ανάκλησης | • |
| Χρονόμετρο | • |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
| Αυτόματη προθέρμανση | • |
| Διατήρηση θερμότητας | • |
| Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές) | • |
| Προγράμματα υποβοήθησης | • |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W | 0,3 |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W | 0,8 |
| Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W | 2,0 |

KM 8685 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής
800 mm | Εστία πλήρους επιφάνειας | M Sense ready



EAN: 4002516951759 / Αριθμός υλικού: 12911650 / Παλιός αριθμός υλικού: 26186851D

| | |
|--|----|
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min | 10 |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min | 10 |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min | 10 |

Ευκολία στο καθάρισμα

Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα

Safety


- Απενεργοποίηση ασφαλείας
- Λειτουργία κλειδώματος
- Κλείδωμα συστήματος
- Εντοκισμένος ανεμιστήρας ψύξης
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Τεχνικά στοιχεία


| | |
|--|-------------------|
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm | 51 x 800 x 520 |
| Διαστάσεις (Π x Β) σε mm | 800 x 51 x 520 |
| Διαστάσεις σε mm (πλάτος) | 800 |
| Διαστάσεις σε mm (ύψος) | 51 |
| Διαστάσεις σε mm (βάθος) | 520 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για τοποθέτηση σε επιφάνεια σε mm | 780 mm x 500 mm |
| Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για κωνευτή τοποθέτηση σε mm | 780/804 x 500/524 |
| Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm | 51 |
| Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια | 780 mm |
| Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια | 500 mm |
| Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση | 780 |
| Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση | 500 |
| Βάρος σε kg | 19 |
| Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση | 804 |
| Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση | 524 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 11,00 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,6 |
| Τάση σε V | 230 |
| Συχνότητα σε Hz | 50-60 |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Καλώδιο τροφοδοσίας | Ναι |

KM 8685 FL

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής
800 mm | Εστία πλήρους επιφάνειας | M Sense ready



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)