

KM 8685 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

800 mm | Εστία πλήρους επιφάνειας | M Sense ready | MattFinish



- Ανθεκτική ματ επιφάνεια για εκλεπτυσμένο σχεδιασμό κουζίνας – MattFinish
- Επαγωγική εστία πλήρους επιφάνειας για έως και 6 μαγειρικά σκεύη
- Ρυθμίσεις ακριβείας μέσω 6 ρυθμιστικών MultiSlide περιλ. έξυπνης δικτύωσης
- Έτοιμο για βοήθεια μαγ. + τηγαν. με το μαγειρικό σκεύος M Sense – M Sense ready
- Πλάτος 800 mm για χωνευτή εφαρμογή ή τοποθέτηση σε επιφάνεια
- Μικρότερη διάρκεια προθέρμανσης χάρη στο Booster

EAN: 4002516951773 / Αριθμός υλικού: 12911680 / Παλιός αριθμός υλικού: 26186852D

Γενικές πληροφορίες

Αναγνωριστικό μοντέλου	KM 8685 FL MattFinish
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12911680
Αριθμός EAN	4002516951773
Κατηγορία μάρκετινγκ	Platinum

Τύπος θέρμανσης

Τύπος θέρμανσης	Επαγωγική
-----------------	-----------

Τύπος κατασκευής

Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
-------------------------	---

Σχεδιασμός

Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Ματ μαύρο
Επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές	MattFinish
Χωνευτό	•
Επιδαπέδια εγκατάσταση	•

Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	1
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	1
Μέγιστος αριθμός σκευών	6

1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος

Θέση	Μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα
Τύπος	Ολόκληρη η περιοχή
Μέγεθος σε mm	740x380
Μέγ. ισχύς σε W	2600
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3650

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home	•
Con@ctivity	•
Αναγνώριση σκεύους και μεγέθους σκεύους	•
M Sense διαθέσιμο	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	MultiSlide
Χρώμα οθόνης	Λευκό
Έξυπνη αναγνώριση σκευών	•
Επαγγελματισμός	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Προστασία σκουπίσματος	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Αυτόματη προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Προγράμματα υποβοήθησης	•

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8

KM 8685 FL MattFinish

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

800 mm | Εστία πλήρους επιφάνειας | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951773 / Αριθμός υλικού: 12911680 / Παλιός αριθμός υλικού: 26186852D

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10

Ευκολία στο καθάρισμα

Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας

Λειτουργία κλειδώματος

Κλείδωμα συστήματος

Εντοκισμένος ανεμιστήρας ψύξης

Προστασία από υπερθέρμανση

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm

Διαστάσεις (Π x Β) σε mm

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)

Διαστάσεις σε mm (ύψος)

Διαστάσεις σε mm (βάθος)

Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για τοποθέτηση σε επιφάνεια σε mm

Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για κωνευτή τοποθέτηση σε mm

Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm

Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια

Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια

Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση

Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση

Βάρος σε kg

Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση

Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

Τάση σε V

Συχνότητα σε Hz

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ναι

