

## KM 8765 FL Diamond

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

620 mm | Εστία πλήρους επιφάνειας | M Sense ready | DiamondFinish | Light line



- Επαγωγική εστία πλήρους επιφάνειας με κομψή φωτεινή γραμμή για έως και 4 σκεύη
- Ρυθμίσεις ακριβείας μέσω 4 ρυθμιστικών MultiSlide περιλ. έξυπνης δικτύωσης
- Έτοιμο για βοήθεια μαγ. + τηγαν. με το μαγειρικό σκεύος M Sense – M Sense ready
- Τελείωμα υψηλής αντοχής – DiamondFinish
- Πλάτος 620 mm για χωνευτή εφαρμογή ή τοποθέτηση σε επιφάνεια
- Μικρότερη διάρκεια προθέρμανσης χάρη στο Booster

EAN: 4002516951766 / Αριθμός υλικού: 12911700 / Παλιός αριθμός υλικού: 26187651D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	KM 8765 FL Diamond
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12911700
Αριθμός EAN	4002516951766
Κατηγορία μάρκετινγκ	Diamond
Τύπος θέρμανσης	
Τύπος θέρμανσης	Επαγωγική
Τύπος κατασκευής	
Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
Σχεδιασμός	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο γραφίτη
Επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές	DiamondFinish
Χωνευτό	•
Επιδαπέδια εγκατάσταση	•
Ελαφριά γραμμή	•
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	1
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	1
Μέγιστος αριθμός σκευών	4
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	Μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα
Τύπος	Ολόκληρη η περιοχή
Μέγεθος σε mm	570x380
Μέγ. ισχύς σε W	2600
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3650
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Con@ctivity	•
Αναγνώριση σκεύους και μεγέθους σκεύους	•
M Sense διαθέσιμο	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	MultiSlide
Χρώμα οθόνης	Λευκό
Έξυπνη αναγνώριση σκευών	•
Επαγγελματισμός	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Προστασία σκουπίσματος	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Αυτόματη προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Προγράμματα υποβοήθησης	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8

## KM 8765 FL Diamond

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής

620 mm | Εστία πλήρους επιφάνειας | M Sense ready | DiamondFinish | Light line



EAN: 4002516951766 / Αριθμός υλικού: 12911700 / Παλιός αριθμός υλικού: 26187651D

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10
<b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Εντοχισμένος ανεμιστήρας ψύξης	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	66 x 620 x 520
Διαστάσεις (Π x Β) σε mm	620 x 66 x 520
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	620
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	66
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	520
Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για τοποθέτηση σε επιφάνεια σε mm	600 mm x 500 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (Π x Β) για κωνευτή τοποθέτηση σε mm	600/624 x 500/524
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	66
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	600 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	500 mm
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση	600
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση	500
Βάρος σε kg	17
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με κωνευτή τοποθέτηση	624
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με κωνευτή τοποθέτηση	524
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,30
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,6
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι

