

PWD 8682 C [LAN]

Πλυντήριο απολύμανσης με ένα επίπεδο πλύσης

με συρτάρι για χημικό υλικό καθαρισμού, μικρούς χρόνους λειτουργίας & 2 αντλίες δοσομέτρησης.



- Απόδοση/κύκλο, π.χ. δικτυωτοί δίσκοι 2 STDIN ή 22 ST #εργαλεία μετάδοσης κίνησης
- Χειρουργικά βελτιστοποιημένος θάλαμος και ενσωμάτωση των χημικών υλικών καθαφ.
- Σύντομο πρόγραμμα για #εργαλεία μετάδοσης κίνησης
- Σύγχρονη σχεδίαση συσκευής με οθόνη αποκλ. αφής και φωτισμό θαλάμου πλύσης
- Προεπιλεγμένη σύνδεση μέσω WiFi ή Ethernet

EAN: 4002516957768 / Αριθμός υλικού: 12945680 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 62868274SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εύρος	CompactLine
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Μαύρο
Περιβλήμα	Λευκό
Δυνατότητα εντοιχισμού κάτω από τον πάγκο	•
Καπάκι	Ανοξείδωτο
Αριθμός επιπέδων πλύσης	1
AutoClose – αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Βομβητής, ηχητικό σήμα στο τέλος του προγράμματος	•
Σχεδιασμός που διευκολύνει το service	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για χειρουργεία	•
Κατάλληλο για χειρουργεία εξωτερικών ιατρείων	•
Κατάλληλο για κτηνιατρεία	•
Κατάλληλο για ποδιατρικά ιατρεία	•
Χωρητικότητα	
Δικτυωτοί δίσκοι DIN ανά κύκλο [αριθμός]	2
Μικροί δικτυωτοί δίσκοι (E 146) ανά κύκλο [αριθμός]	10
Δικτυωτοί δίσκοι (E 197) ανά κύκλο [αριθμός]	18
Γυναικολογικά μητροσκόπια ανά κύκλο [αριθμός]	24
Νεφροειδή ανά κύκλο [αριθμός]	5
Χειρουργικοί συλλέκτες σίελου ανά φορτίο [αριθμός]	22
Εργαλεία με αυλούς ανά κύκλο [αριθμός]	22
Εργαλεία μετάδοσης ανά κύκλο [αριθμός]	22
Δικτυωτοί δίσκοι (125 x 188 x 30 mm) (Π x Υ x Β) ανά κύκλο [αριθμός]	18
Δικτυωτοί δίσκοι (176 x 273 x 30 mm) (Π x Υ x Β) ανά κύκλο [αριθμός]	10
Δικτυωτοί δίσκοι (176 x 273 x 41 mm) (Π x Υ x Β) ανά κύκλο [αριθμός]	10
Στοιχεία απόδοσης	
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min	500
Ωφέλιμη χωρητικότητα θαλάμου πλύσης σε l	75,00
Συντομότερος χρόνος λειτουργίας προγράμματος (καθαρισμός και απολύμανση) σε min	27
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	15000
Συντομότερος χρόνος λειτουργίας προγράμματος (καθαρισμός και απολύμανση) σε min	23
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	93
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Miele MOVE MedDent+ (προαιρετικός εξοπλισμός)	•
Στοιχεία ελέγχου	
Τύπος χειρισμού	M Touch Flex
Μπορούν να οριστούν αγαπημένα προγράμματα	•
Έγκριση κύκλου απευθείας μέσω της οθόνης	•
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο

PWD 8682 C [LAN]

Πλυντήριο απολύμανσης με ένα επίπεδο πλύσης

με συρτάρι για χημικό υλικό καθαρισμού, μικρούς χρόνους λειτουργίας & 2 αντλίες δοσομέτρησης.



EAN: 4002516957768 / Αριθμός υλικού: 12945680 /

Παλιός αριθμός υλικού: 62868274SEE

Προγράμματα [αριθμός]	13
Ελεύθερες θέσεις προγραμμάτων [αριθμός]	5
Έλεγχος τιμής ΑΟ	•
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη αλληλουχίας προγραμμάτων	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,30
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90

Πιθανή παραλλαγή τάσης 1

Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	2,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,30
Ασφάλεια σε A	16

Παροχή / αποχέτευση νερού

Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε kPa	200-1000
Απιονισμένο νερό [αριθμός]	1
Μέγιστο ύψος λειτουργίας της αντλίας αποχέτευσης σε cm	100
Μέγιστη σκληρότητα νερού (κρύο νερό/ζεστό νερό) σε mmol/l	10,70
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	950
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης σε mm	280
Ωφέλιμο πλάτος θαλάμου πλύσης σε mm	490
Καθαρό βάρος σε kg	81
Ωφέλιμο βάθος θαλάμου πλύσης σε mm	498
Μικτό βάρος σε kg	89
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N/m ²	1220

Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	≤70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,00

Προγράμματα

Vario TD Intensive	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•

PWD 8682 C [LAN]

Πλυντήριο απολύμανσης με ένα επίπεδο πλύσης

με συρτάρι για χημικό υλικό καθαρισμού, μικρούς χρόνους λειτουργίας & 2 αντλίες δοσομέτρησης.



EAN: 4002516957768 / Αριθμός υλικού: 12945680 /

Παλιός αριθμός υλικού: 62868274SEE

Vario TD Dental κοντό για οδοντιατρικές χειρολαβές και
χειρολαβές αντίθετης γωνίας

Vario TD MIS

Vario TD GYN

Vario TD ENT

Vario TD ENT οπτικής ίνας

Vario TD instruments

Ξέβγαλμα με κρύο νερό

Χαρακτηριστικά

1 δοσομετρική αντλία για υγρό απορρυπαντικό

1 αντλία δοσομέτρησης για το λαμπρυντικό

DS5 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

Αυτόματη ανίχνευση κενού επιπέδου

Έλεγχος όγκου ροής

Συμπυκνωτής ατμών

Παρακολούθηση πίεσης ψεκασμού

Αισθητήρας βραχίονα πλύσης

Ακολουθίες βημάτων

Φωτισμός θαλάμου πλύσης

Σύστημα φίλτρου πολλαπλής δράσης

Αντλία θερμού αέρα μεταβλητής ταχύτητας

Αντλία υψηλής παροχής

Απευθείας σύνδεση κανίστρου

EcoDry

Θήκη αλατιού στη βάση του θαλάμου πλύσης

Οπτική διασύνδεση για την εξυπηρέτηση πελατών

Θύρα επικοινωνίας

Συνεχής συγκόλληση θαλάμου πλύσης με τεχνολογία λείζερ

Θερμαντικά στοιχεία εκτός του θαλάμου πλύσης

Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής
ποιότητας (1.4301/304)

Διάσταση ρύθμισης 2x5 l δοχείο μέσων και δοχείο για
λαμπρυντικό

Εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)

Επιλογές σύνδεσης

Διασύνδεση WiFi/Ethernet

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

VDE (ηλεκτρική ασφάλεια)

Κλάση ασφάλειας IP σύμφωνα με το EN 60529: IP 21

EN ISO 15883-1

EN ISO 15883-2

EN 61010-1

EN 61010-2-040

Οδηγία RoHS 2011/65/EE

Κλάση IIb EE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα