

HG

Poignée

pour montage sur un chariot Miele Professional et une manipulation plus facile.



- Convient à FG 40 et FG 85

Code EAN: 4002511097834 / Numéro de matériel: 02101830 /
Ancien Numéro de matériel: 59120010D

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Repasseuses	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Couleur	Octobleu
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	780
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	370
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	25
Dimension extérieure, largeur brute en mm	820
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	210
Poids net [kg]	1,25
Poids brut en kg	1,30