

ADS 2

Adaptateur en silicone

pour maintien des instruments rotatifs pour l'utilisation de AUF 1 ou AUF 2.



- Pour pièces à main et contre-angles/turbines d'un Ø d'env. 16 mm
- Vert

Code EAN: 4002512427555 / Numéro de matériel: 05159540 /  
Ancien Numéro de matériel: 68751401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Silicone
Couleur	Vert
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	21
Dimension extérieure, largeur nette en mm	32
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	32
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Diamètre en mm	33
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02