

APWM 016  
Clapet anti-retour  
pour montage dans le tuyau de dosage P2.



- Pour un détergent alcalin ou acide \*

\* Le clapet antiretour permet d'éviter l'écoulement du produit de dosage.

Remarque : En cas d'utilisation de produits de traitement ou d'amidon liquide, ne pas installer de clapet antiretour dans le tuyau de dosage correspondant, car ces produits peuvent coller le clapet.

Code EAN: 4002512614054 / Numéro de matériel: 05571620 / Ancien Numéro de matériel: 59170078D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	40
Dimension extérieure, largeur nette en mm	80
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	40
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	130
Dimension extérieure, largeur brute en mm	350
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net [kg]	0,32
Poids brut en kg	0,40